

## 商品描述/产品说明




## 产品说明

材料：  
套筒 1.4305。  
顶销 1.4034。  
弹簧 1.4310。


规格：  
亮色。顶销硬化处理。

图纸提示：  
1) 埋头螺母 胶合

弹簧柱塞 剖面图



## 图纸



## 商品概述

## 弹簧柱塞，带顶销/内六角，标准弹力

订货号	D	D1	H	L	T1	N	S	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	安装扳手 订货号
03055-03	M3	1	1,5	10	1	0,4	0,7	0,4	2,5	03040-903
03055-04	M4	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	5	16	03040-904
03055-05	M5	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	5	17	03040-905
03055-06	M6	2,7	2,5	20	1	1	2	6	17	03040-906
03055-08	M8	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	7	29	03040-908
03055-10	M10	4	3	22	1,4	1,6	3	8	31	03040-910
03055-12	M12	6	4	28	2	2	4	10	47	03040-912
03055-16	M16	7,5	5	32	2,5	2,5	5	38	85	03040-916
03055-205	M5	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	9	26	03040-905
03055-206	M6	2,7	2,5	20	1	1	2	11	35	03040-906
03055-208	M8	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	15	48	03040-908
03055-210	M10	4	3	22	1,4	1,6	3	15	58	03040-910
03055-212	M12	6	4	28	2	2	4	19	74	03040-912

## 弹簧柱塞，带顶销/内六角，加强弹力

订货号	D	D1	H	L	T1	N	S	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	安装扳手 订货号
03055-205	M5	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	9	26	03040-905
03055-206	M6	2,7	2,5	20	1	1	2	11	35	03040-906
03055-208	M8	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	15	48	03040-908
03055-210	M10	4	3	22	1,4	1,6	3	15	58	03040-910
03055-212	M12	6	4	28	2	2	4	19	74	03040-912