

商品描述/产品说明

INCH
Parts

产品说明

材料：

玻璃纤维增强型塑料材质的把手，配有压铸锌材质的齿环。
钢制部件，不锈钢 1.4305。
压紧旋钮，塑料 (POM)。

规格：

钢制 亮色

提示：

△ 此位表示锁紧手柄的颜色。

标准颜色为：

锁紧手柄为黑灰色，压紧旋钮为红色。

锁紧手柄为橙色，压紧旋钮为黑灰色。

锁紧手柄为红色，压紧旋钮为黑灰色。

根据要求：

其他内螺纹和特殊类型。

尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

商品概述

订货号	主体颜色	X	A	A1	B	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	T	齿数
06601-711A0	黑色 RAL 7021	10-24	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
06601-711A1	黑色 RAL 7021	10-32	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
06601-711A2	黑色 RAL 7021	1/4-20	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
06601-712A2	黑色 RAL 7021	1/4-20	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
06601-712A3	黑色 RAL 7021	5/16-18	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
06601-713A3	黑色 RAL 7021	5/16-18	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
06601-713A4	黑色 RAL 7021	3/8-16	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
06601-714A4	黑色 RAL 7021	3/8-16	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
06601-714A5	黑色 RAL 7021	1/2-13	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
06601-715A5	黑色 RAL 7021	1/2-13	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
06601-715A6	黑色 RAL 7021	5/8-11	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
06601-721A0	橙色 RAL 2004	10-24	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
06601-721A1	橙色 RAL 2004	10-32	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
06601-721A2	橙色 RAL 2004	1/4-20	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
06601-722A2	橙色 RAL 2004	1/4-20	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
06601-722A3	橙色 RAL 2004	5/16-18	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
06601-723A3	橙色 RAL 2004	5/16-18	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
06601-723A4	橙色 RAL 2004	3/8-16	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
06601-724A4	橙色 RAL 2004	3/8-16	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
06601-724A5	橙色 RAL 2004	1/2-13	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
06601-725A5	橙色 RAL 2004	1/2-13	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
06601-725A6	橙色 RAL 2004	5/8-11	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
06601-731A0	红色 RAL 3020	10-24	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
06601-731A1	红色 RAL 3020	10-32	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
06601-731A2	红色 RAL 3020	1/4-20	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
06601-732A2	红色 RAL 3020	1/4-20	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
06601-732A3	红色 RAL 3020	5/16-18	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
06601-733A3	红色 RAL 3020	5/16-18	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
06601-733A4	红色 RAL 3020	3/8-16	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
06601-734A4	红色 RAL 3020	3/8-16	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
06601-734A5	红色 RAL 3020	1/2-13	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
06601-735A5	红色 RAL 3020	1/2-13	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
06601-735A6	红色 RAL 3020	5/8-11	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26

商品概述
