

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
青铜，石墨嵌入件。

规格：
自润滑性。
硬度 190-220 HBW。

提示：
导向衬套可轴向和径向安装。
滑动元件免维护且耐磨损。
石墨嵌件可提供终身润滑效果。

技术参数：
材料特性：
基础合金：CuZn25Al5Mn4Fe3-C。
密度：8.2 kg/dm³。
抗弯曲疲劳强度：+/- 150 MPa。
弹性模数：120,000 N/mm²。
摩擦系数：0.05 - 0.12。
最大速度：0.5 m/s。
导热系数：50 W/(mK)。
热膨胀系数：18x10⁻⁶ K⁻¹。
电导率：7-8 m/(Ω·m-1)。
固体润滑剂含量：20-25%。
静态表面压力：50 N/mm²。
动态表面压力：35 N/mm²。

温度范围：
最高 230 °C。

公差：
滑动轴承的定位内口应该符合 ISO 允差 H7。

对于轴来说，建议允差为 h6 至 h7。

商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	L	L1	L2	R
23681-05-030040050	B	30	40	50	50	5	3	2
23681-05-031040035	B	31,5	40	50	35	5	3	2
23681-05-035045025	B	35	45	60	25	5	4	2
23681-05-035045030	B	35	45	60	30	5	4	2
23681-05-035045040	B	35	45	60	40	5	4	2
23681-05-035045050	B	35	45	60	50	5	4	2
23681-05-040050030	B	40	50	65	30	5	4	2
23681-05-040050040	B	40	50	65	40	5	4	2
23681-05-040050050	B	40	50	65	50	5	4	2
23681-05-045055030	B	45	55	70	30	5	4	2
23681-05-045055040	B	45	55	70	40	5	4	2
23681-05-045055050	B	45	55	70	50	5	4	2
23681-05-045055060	B	45	55	70	60	5	4	2
23681-05-050060030	B	50	60	75	30	5	4	2
23681-05-050060040	B	50	60	75	40	5	4	2
23681-05-050060060	B	50	60	75	60	5	4	2
23681-05-055065040	B	55	65	80	40	5	4	2
23681-05-055065060	B	55	65	80	60	5	4	2
23681-05-060075040	B	60	75	90	40	7,5	4	3
23681-05-060075050	B	60	75	90	50	7,5	4	3
23681-05-060075080	B	60	75	90	80	7,5	4	3
23681-05-063075067	B	63	75	85	67,5	7,5	4	3
23681-05-070085050	B	70	85	105	50	7,5	4	3
23681-05-070085080	B	70	85	105	80	7,5	4	3
23681-05-075090060	B	75	90	110	60	7,5	4	3
23681-05-080100060	B	80	100	120	60	10	5	3
23681-05-080100080	B	80	100	120	80	10	5	3
23681-05-080100100	B	80	100	120	100	10	5	3
23681-05-090110060	B	90	110	130	60	10	5	3
23681-05-090110080	B	90	110	130	80	10	5	3
23681-05-100120080	B	100	120	150	80	10	5	3
23681-05-100120100	B	100	120	150	100	10	5	3
23681-05-120140080	B	120	140	170	80	10	5	3
23681-05-120140100	B	120	140	170	100	10	5	3