

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢或不锈钢 1.4305。

规格：
钢制，经渗碳硬化，电镀锌。
不锈钢，亮色。


提示：
自攻螺套可为硬度较低的材料建立高负载能力、耐磨损、抗振的螺纹连接，如铝、铝合金、黄铜、青铜、铸铁、热固性塑料和热塑性塑料。

螺套底部为锥形，配备自攻槽。将螺套旋入预制的固定孔内，其可以自行攻丝。保障在支承材料内绝对安全且稳定的锚固。

内螺纹 D1 符合 ISO : 6 H。

在某些材料中，开槽型自攻螺套会在自攻槽的部分略微向内弹性收紧。借此达到一定的螺纹锁紧效果。如果并不希望这样，建议采用开孔型自攻螺套。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	D1 内螺纹	D2	L 长度	P	T min.	R min. 合金	R min. 铸铁	R min. 塑料	手工装配工具订货号	机械装配工具订货号
07652-03	钢制	M3	5	6	0,5	8	1	1,5	1,25	07652-803	07652-903
07652-04	钢制	M4	6,5	8	0,75	10	1,3	1,95	1,6	07652-804	07652-904
07652-05	钢制	M5	8	10	1	13	1,6	2,4	2	07652-805	07652-905
07652-06	钢制	M6	10	14	1,5	17	2	3	2,5	07652-806	07652-906
07652-08	钢制	M8	12	15	1,5	18	2,4	3,6	3	07652-808	07652-908
07652-10	钢制	M10	14	18	1,5	22	2,8	4,2	3,5	07652-810	07652-910
07652-12	钢制	M12	16	22	1,5	26	3,2	4,8	4	07652-812	07652-912
07652-16	钢制	M16	20	22	1,5	27	4	6	5	-	07652-916
07652-103	不锈钢	M3	5	6	0,5	8	1	1,5	1,25	07652-803	07652-903
07652-104	不锈钢	M4	6,5	8	0,75	10	1,3	1,95	1,6	07652-804	07652-904
07652-105	不锈钢	M5	8	10	1	13	1,6	2,4	2	07652-805	07652-905
07652-106	不锈钢	M6	10	14	1,5	17	2	3	2,5	07652-806	07652-906
07652-108	不锈钢	M8	12	15	1,5	18	2,4	3,6	3	07652-808	07652-908
07652-110	不锈钢	M10	14	18	1,5	22	2,8	4,2	3,5	07652-810	07652-910
07652-112	不锈钢	M12	16	22	1,5	26	3,2	4,8	4	07652-812	07652-912
07652-116	不锈钢	M16	20	22	1,5	27	4	6	5	-	07652-916

商品概述
