

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
外壳为钢制。
磁芯材质为 NdFeB。


规格：
外壳，镀锌。

提示：
带遮盖保护。永磁铁材料 NdFeB 较之于 SmCo，吸力再度提高了大约 10-20 %。

温度范围：
最大 80 °C。

图纸提示：
1) 附着面

图纸



商品概述

订货号	类型	D	H	吸力 N
09069-01	A	6 ±0,15	4,5	5
09069-02	A	8 ±0,15	4,5	13
09069-03	A	10 ±0,15	4,5	25
09069-04	A	13 ±0,15	4,5	60
09069-05	A	16 ±0,15	4,5	95
09069-06	A	20 ±0,15	6	140
09069-07	A	25 ±0,15	7	200
09069-08	A	32 ±0,20	7	350