




产品说明

材料：
钢制或不锈钢 A2.

规格：
钢制，强度等级 45 H，黑色。
不锈钢 A2-70，亮色。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	L	D1	D2	SW
07165-03X5	钢制	5	M3	2	1,5
07165-03X6	钢制	6	M3	2	1,5
07165-03X8	钢制	8	M3	2	1,5
07165-03X10	钢制	10	M3	2	1,5
07165-03X12	钢制	12	M3	2	1,5
07165-03X16	钢制	16	M3	2	1,5
07165-03X20	钢制	20	M3	2	1,5
07165-04X5	钢制	5	M4	2,5	2
07165-04X6	钢制	6	M4	2,5	2
07165-04X8	钢制	8	M4	2,5	2
07165-04X10	钢制	10	M4	2,5	2
07165-04X12	钢制	12	M4	2,5	2
07165-04X16	钢制	16	M4	2,5	2
07165-04X20	钢制	20	M4	2,5	2
07165-04X25	钢制	25	M4	2,5	2
07165-05X5	钢制	5	M5	3,5	2,5
07165-05X6	钢制	6	M5	3,5	2,5
07165-05X8	钢制	8	M5	3,5	2,5
07165-05X10	钢制	10	M5	3,5	2,5
07165-05X12	钢制	12	M5	3,5	2,5
07165-05X16	钢制	16	M5	3,5	2,5
07165-05X20	钢制	20	M5	3,5	2,5
07165-05X25	钢制	25	M5	3,5	2,5
07165-05X30	钢制	30	M5	3,5	2,5
07165-06X6	钢制	6	M6	4	3
07165-06X8	钢制	8	M6	4	3
07165-06X10	钢制	10	M6	4	3
07165-06X12	钢制	12	M6	4	3
07165-06X16	钢制	16	M6	4	3
07165-06X20	钢制	20	M6	4	3
07165-06X25	钢制	25	M6	4	3

商品概述

订货号	主体材料	L	D1	D2	SW
07165-06X30	钢制	30	M6	4	3
07165-06X35	钢制	35	M6	4	3
07165-06X40	钢制	40	M6	4	3
07165-06X45	钢制	45	M6	4	3
07165-06X50	钢制	50	M6	4	3
07165-06X60	钢制	60	M6	4	3
07165-08X8	钢制	8	M8	5,5	4
07165-08X10	钢制	10	M8	5,5	4
07165-08X12	钢制	12	M8	5,5	4
07165-08X16	钢制	16	M8	5,5	4
07165-08X20	钢制	20	M8	5,5	4
07165-08X25	钢制	25	M8	5,5	4
07165-08X30	钢制	30	M8	5,5	4
07165-08X35	钢制	35	M8	5,5	4
07165-08X40	钢制	40	M8	5,5	4
07165-08X45	钢制	45	M8	5,5	4
07165-08X50	钢制	50	M8	5,5	4
07165-08X60	钢制	60	M8	5,5	4
07165-08X70	钢制	70	M8	5,5	4
07165-08X80	钢制	80	M8	5,5	4
07165-10X10	钢制	10	M10	7	5
07165-10X12	钢制	12	M10	7	5
07165-10X16	钢制	16	M10	7	5
07165-10X20	钢制	20	M10	7	5
07165-10X25	钢制	25	M10	7	5
07165-10X30	钢制	30	M10	7	5
07165-10X35	钢制	35	M10	7	5
07165-10X40	钢制	40	M10	7	5
07165-10X45	钢制	45	M10	7	5
07165-10X50	钢制	50	M10	7	5
07165-10X60	钢制	60	M10	7	5
07165-10X70	钢制	70	M10	7	5
07165-10X80	钢制	80	M10	7	5
07165-10X90	钢制	90	M10	7	5
07165-10X100	钢制	100	M10	7	5
07165-103X5	不锈钢	5	M3	2	1,5
07165-103X6	不锈钢	6	M3	2	1,5
07165-103X8	不锈钢	8	M3	2	1,5
07165-103X10	不锈钢	10	M3	2	1,5
07165-103X12	不锈钢	12	M3	2	1,5
07165-104X5	不锈钢	5	M4	2,5	2
07165-104X6	不锈钢	6	M4	2,5	2
07165-104X8	不锈钢	8	M4	2,5	2
07165-104X10	不锈钢	10	M4	2,5	2
07165-104X12	不锈钢	12	M4	2,5	2
07165-104X16	不锈钢	16	M4	2,5	2
07165-104X20	不锈钢	20	M4	2,5	2
07165-105X5	不锈钢	5	M5	3,5	2,5
07165-105X6	不锈钢	6	M5	3,5	2,5
07165-105X8	不锈钢	8	M5	3,5	2,5
07165-105X10	不锈钢	10	M5	3,5	2,5
07165-105X12	不锈钢	12	M5	3,5	2,5
07165-105X16	不锈钢	16	M5	3,5	2,5
07165-105X20	不锈钢	20	M5	3,5	2,5
07165-105X25	不锈钢	25	M5	3,5	2,5
07165-105X30	不锈钢	30	M5	3,5	2,5
07165-106X6	不锈钢	6	M6	4	3
07165-106X8	不锈钢	8	M6	4	3
07165-106X10	不锈钢	10	M6	4	3
07165-106X12	不锈钢	12	M6	4	3
07165-106X16	不锈钢	16	M6	4	3
07165-106X20	不锈钢	20	M6	4	3
07165-106X25	不锈钢	25	M6	4	3
07165-106X30	不锈钢	30	M6	4	3
07165-106X35	不锈钢	35	M6	4	3

商品概述

订货号	主体材料	L	D1	D2	SW
07165-106X40	不锈钢	40	M6	4	3
07165-108X8	不锈钢	8	M8	5,5	4
07165-108X10	不锈钢	10	M8	5,5	4
07165-108X12	不锈钢	12	M8	5,5	4
07165-108X16	不锈钢	16	M8	5,5	4
07165-108X20	不锈钢	20	M8	5,5	4
07165-108X25	不锈钢	25	M8	5,5	4
07165-108X30	不锈钢	30	M8	5,5	4
07165-108X35	不锈钢	35	M8	5,5	4
07165-108X40	不锈钢	40	M8	5,5	4
07165-108X45	不锈钢	45	M8	5,5	4
07165-108X50	不锈钢	50	M8	5,5	4
07165-110X10	不锈钢	10	M10	7	5
07165-110X12	不锈钢	12	M10	7	5
07165-110X16	不锈钢	16	M10	7	5
07165-110X20	不锈钢	20	M10	7	5
07165-110X25	不锈钢	25	M10	7	5
07165-110X30	不锈钢	30	M10	7	5
07165-110X35	不锈钢	35	M10	7	5
07165-110X40	不锈钢	40	M10	7	5
07165-110X45	不锈钢	45	M10	7	5
07165-110X50	不锈钢	50	M10	7	5