

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
热塑性塑料把手
不锈钢主体 1.4305

规格：
手柄采用深灰色或 RAL 3020 交通红。
不锈钢，亮色。

提示：
快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠，并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮，顶珠重新锁紧，形成可靠的连接。快锁插销可根据需要提供一条挂绳。

两端剪切力 (F) = S · τ aB max.


剪切力的数据与理论断裂载荷相关。
这些是不具约束力的指导值，未考虑安全因素，且不承担任何责任。给出的数值仅供参考，并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。

附件：
快锁插销的固定衬套 03197
螺旋安全绳 03199
带吊环的安全绳 03199
钥匙圈 03199

图纸



商品概述

订货号	组件颜色	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03420-002605010	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	10	5,9	25	20,2	15,9	5	15
03420-002605015	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	15	5,9	25	20,2	20,9	5	15
03420-002605020	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	20	5,9	25	20,2	25,9	5	15

商品概述

订货号	组件颜色	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03420-002605025	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	25	5,9	25	20,2	30,9	5	15
03420-002605030	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	30	5,9	25	20,2	35,9	5	15
03420-002606010	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	10	6,8	25	20,2	16,8	6	22
03420-002606015	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	15	6,8	25	20,2	21,8	6	22
03420-002606020	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	20	6,8	25	20,2	26,8	6	22
03420-002606025	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	25	6,8	25	20,2	31,8	6	22
03420-002606030	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	30	6,8	25	20,2	36,8	6	22
03420-002606035	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	35	6,8	25	20,2	41,8	6	22
03420-002606040	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	40	6,8	25	20,2	46,8	6	22
03420-002606045	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	45	6,8	25	20,2	51,8	6	22
03420-002606050	黑色 RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	50	6,8	25	20,2	56,8	6	22
03420-003308020	黑色 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	20	7,8	33	26,1	27,8	8	38
03420-003308025	黑色 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	25	7,8	33	26,1	32,8	8	38
03420-003308030	黑色 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	30	7,8	33	26,1	37,8	8	38
03420-003308035	黑色 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	35	7,8	33	26,1	42,8	8	38
03420-003308040	黑色 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	40	7,8	33	26,1	47,8	8	38
03420-003308045	黑色 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	45	7,8	33	26,1	52,8	8	38
03420-003308050	黑色 RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	50	7,8	33	26,1	57,8	8	38
03420-003310020	黑色 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	20	8,9	33	26,1	28,9	10	60
03420-003310025	黑色 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	25	8,9	33	26,1	33,9	10	60
03420-003310030	黑色 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	30	8,9	33	26,1	38,9	10	60
03420-003310035	黑色 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	35	8,9	33	26,1	43,9	10	60
03420-003310040	黑色 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	40	8,9	33	26,1	48,9	10	60
03420-003310045	黑色 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	45	8,9	33	26,1	53,9	10	60
03420-003310050	黑色 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	50	8,9	33	26,1	58,9	10	60
03420-003310060	黑色 RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	60	8,9	33	26,1	68,9	10	60
03420-004612025	黑色 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	31,3	34,9	12	86
03420-004612030	黑色 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	31,3	39,9	12	86
03420-004612035	黑色 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	31,3	44,9	12	86
03420-004612040	黑色 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	31,3	49,9	12	86
03420-004612045	黑色 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	31,3	54,9	12	86
03420-004612050	黑色 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	31,3	59,9	12	86
03420-004612060	黑色 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	31,3	69,9	12	86
03420-004612070	黑色 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	31,3	79,9	12	86
03420-004612080	黑色 RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	31,3	89,9	12	86
03420-004616030	黑色 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	30	13,1	39,5	31,3	43,1	16	153
03420-004616035	黑色 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	35	13,1	39,5	31,3	48,1	16	153
03420-004616040	黑色 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	40	13,1	39,5	31,3	53,1	16	153
03420-004616045	黑色 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	45	13,1	39,5	31,3	58,1	16	153
03420-004616050	黑色 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	50	13,1	39,5	31,3	63,1	16	153
03420-004616060	黑色 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	60	13,1	39,5	31,3	73,1	16	153
03420-004616070	黑色 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	70	13,1	39,5	31,3	83,1	16	153
03420-004616080	黑色 RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	80	13,1	39,5	31,3	93,1	16	153
03420-00842605010	红色 RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	10	5,9	25	20,2	15,9	5	15
03420-00842605015	红色 RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	15	5,9	25	20,2	20,9	5	15
03420-00842605020	红色 RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	20	5,9	25	20,2	25,9	5	15
03420-00842605025	红色 RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	25	5,9	25	20,2	30,9	5	15
03420-00842605030	红色 RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	30	5,9	25	20,2	35,9	5	15
03420-00842606010	红色 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	10	6,8	25	20,2	16,8	6	22
03420-00842606015	红色 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	15	6,8	25	20,2	21,8	6	22
03420-00842606020	红色 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	20	6,8	25	20,2	26,8	6	22
03420-00842606025	红色 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	25	6,8	25	20,2	31,8	6	22
03420-00842606030	红色 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	30	6,8	25	20,2	36,8	6	22
03420-00842606035	红色 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	35	6,8	25	20,2	41,8	6	22
03420-00842606040	红色 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	40	6,8	25	20,2	46,8	6	22
03420-00842606045	红色 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	45	6,8	25	20,2	51,8	6	22
03420-00842606050	红色 RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	50	6,8	25	20,2	56,8	6	22
03420-00843308020	红色 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	20	7,8	33	26,1	27,8	8	38
03420-00843308025	红色 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	25	7,8	33	26,1	32,8	8	38
03420-00843308030	红色 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	30	7,8	33	26,1	37,8	8	38
03420-00843308035	红色 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	35	7,8	33	26,1	42,8	8	38
03420-00843308040	红色 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	40	7,8	33	26,1	47,8	8	38
03420-00843308045	红色 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	45	7,8	33	26,1	52,8	8	38
03420-00843308050	红色 RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	50	7,8	33	26,1	57,8	8	38

商品概述

订货号	组件 颜色	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03420-00843310020	红色 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	20	8,9	33	26,1	28,9	10	60
03420-00843310025	红色 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	25	8,9	33	26,1	33,9	10	60
03420-00843310030	红色 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	30	8,9	33	26,1	38,9	10	60
03420-00843310035	红色 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	35	8,9	33	26,1	43,9	10	60
03420-00843310040	红色 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	40	8,9	33	26,1	48,9	10	60
03420-00843310045	红色 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	45	8,9	33	26,1	53,9	10	60
03420-00843310050	红色 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	50	8,9	33	26,1	58,9	10	60
03420-00843310060	红色 RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	60	8,9	33	26,1	68,9	10	60
03420-00844612025	红色 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	31,3	34,9	12	86
03420-00844612030	红色 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	31,3	39,9	12	86
03420-00844612035	红色 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	31,3	44,9	12	86
03420-00844612040	红色 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	31,3	49,9	12	86
03420-00844612045	红色 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	31,3	54,9	12	86
03420-00844612050	红色 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	31,3	59,9	12	86
03420-00844612060	红色 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	31,3	69,9	12	86
03420-00844612070	红色 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	31,3	79,9	12	86
03420-00844612080	红色 RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	31,3	89,9	12	86
03420-00844616030	红色 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	30	13,1	39,5	31,3	43,1	16	153
03420-00844616035	红色 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	35	13,1	39,5	31,3	48,1	16	153
03420-00844616040	红色 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	40	13,1	39,5	31,3	53,1	16	153
03420-00844616045	红色 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	45	13,1	39,5	31,3	58,1	16	153
03420-00844616050	红色 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	50	13,1	39,5	31,3	63,1	16	153
03420-00844616060	红色 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	60	13,1	39,5	31,3	73,1	16	153
03420-00844616070	红色 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	70	13,1	39,5	31,3	83,1	16	153
03420-00844616080	红色 RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	80	13,1	39,5	31,3	93,1	16	153