

## 商品描述/产品说明



## 产品说明


材料：  
套筒钢强度等级 5.8。  
钢制压杆。  
弹簧钢 D 级。

螺纹锁紧尼龙。

规格：  
黑色氧化。顶销硬化处理。

图纸提示：  
L2 = 约两个螺距

## 图纸



## 商品概述

订货号	D	D1	H	L	L1	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋入 扭矩 约 Nm	旋松扭矩 约 Nm
03021-205	M5	2,4	2	12	6	0,8	9	25	0,12	0,08
03021-206	M6	2,7	2	14	7	1	11	25	0,44	0,21
03021-208	M8	4	2	16	8	1,2	22	43	1,1	0,38
03021-210	M10	4,5	2,5	19	9	1,6	20	54	1,36	0,62
03021-212	M12	6	3,5	22	10	2	36	94	2,11	1,41
03021-216	M16	8,5	4,5	24	14	2,5	60	110	3,99	3,05