

## 商品描述/产品说明




## 产品说明


材料：  
钢制 1.1192，或不锈钢 1.4571。

规格：  
亮色。

应用实例：



## 图纸



## 商品概述

订货号	主体材料	B	H	L = 长度
03288-03X8	钢制	3	3	8
03288-03X10	钢制	3	3	10
03288-03X12	钢制	3	3	12
03288-03X14	钢制	3	3	14
03288-03X16	钢制	3	3	16
03288-03X18	钢制	3	3	18
03288-03X20	钢制	3	3	20
03288-03X22	钢制	3	3	22
03288-03X25	钢制	3	3	25
03288-03X28	钢制	3	3	28
03288-04X8	钢制	4	4	8
03288-04X10	钢制	4	4	10
03288-04X12	钢制	4	4	12
03288-04X14	钢制	4	4	14

## 商品概述

订货号	主体材料	B	H	L = 长度
03288-04X16	钢制	4	4	16
03288-04X18	钢制	4	4	18
03288-04X20	钢制	4	4	20
03288-04X22	钢制	4	4	22
03288-04X25	钢制	4	4	25
03288-04X28	钢制	4	4	28
03288-05X12	钢制	5	5	12
03288-05X14	钢制	5	5	14
03288-05X16	钢制	5	5	16
03288-05X18	钢制	5	5	18
03288-05X20	钢制	5	5	20
03288-05X22	钢制	5	5	22
03288-05X25	钢制	5	5	25
03288-05X28	钢制	5	5	28
03288-05X32	钢制	5	5	32
03288-05X36	钢制	5	5	36
03288-05X40	钢制	5	5	40
03288-06X12	钢制	6	6	12
03288-06X14	钢制	6	6	14
03288-06X16	钢制	6	6	16
03288-06X18	钢制	6	6	18
03288-06X20	钢制	6	6	20
03288-06X22	钢制	6	6	22
03288-06X25	钢制	6	6	25
03288-06X28	钢制	6	6	28
03288-06X32	钢制	6	6	32
03288-06X36	钢制	6	6	36
03288-06X40	钢制	6	6	40
03288-06X45	钢制	6	6	45
03288-08X14	钢制	8	7	14
03288-08X16	钢制	8	7	16
03288-08X18	钢制	8	7	18
03288-08X20	钢制	8	7	20
03288-08X22	钢制	8	7	22
03288-08X25	钢制	8	7	25
03288-08X28	钢制	8	7	28
03288-08X32	钢制	8	7	32
03288-08X36	钢制	8	7	36
03288-08X40	钢制	8	7	40
03288-08X45	钢制	8	7	45
03288-08X50	钢制	8	7	50
03288-08X70	钢制	8	7	70
03288-10X22	钢制	10	8	22
03288-10X25	钢制	10	8	25
03288-10X28	钢制	10	8	28
03288-10X32	钢制	10	8	32
03288-10X36	钢制	10	8	36
03288-10X40	钢制	10	8	40
03288-10X45	钢制	10	8	45
03288-10X50	钢制	10	8	50
03288-10X56	钢制	10	8	56
03288-10X70	钢制	10	8	70
03288-10X80	钢制	10	8	80
03288-12X25	钢制	12	8	25
03288-12X28	钢制	12	8	28
03288-12X32	钢制	12	8	32
03288-12X36	钢制	12	8	36
03288-12X40	钢制	12	8	40
03288-12X45	钢制	12	8	45
03288-12X50	钢制	12	8	50
03288-12X56	钢制	12	8	56
03288-12X70	钢制	12	8	70
03288-12X80	钢制	12	8	80
03288-14X25	钢制	14	9	25
03288-14X28	钢制	14	9	28

## 商品概述

订货号	主体材料	B	H	L = 长度
03288-14X32	钢制	14	9	32
03288-14X36	钢制	14	9	36
03288-14X40	钢制	14	9	40
03288-14X45	钢制	14	9	45
03288-14X50	钢制	14	9	50
03288-14X56	钢制	14	9	56
03288-14X70	钢制	14	9	70
03288-14X80	钢制	14	9	80
03288-16X50	钢制	16	10	50
03288-16X56	钢制	16	10	56
03288-16X63	钢制	16	10	63
03288-16X70	钢制	16	10	70
03288-16X80	钢制	16	10	80
03288-16X90	钢制	16	10	90
03288-16X100	钢制	16	10	100
03288-103X10	不锈钢	3	3	10
03288-103X12	不锈钢	3	3	12
03288-103X16	不锈钢	3	3	16
03288-103X20	不锈钢	3	3	20
03288-104X10	不锈钢	4	4	10
03288-104X12	不锈钢	4	4	12
03288-104X14	不锈钢	4	4	14
03288-104X16	不锈钢	4	4	16
03288-104X18	不锈钢	4	4	18
03288-104X20	不锈钢	4	4	20
03288-104X22	不锈钢	4	4	22
03288-105X12	不锈钢	5	5	12
03288-105X14	不锈钢	5	5	14
03288-105X16	不锈钢	5	5	16
03288-105X18	不锈钢	5	5	18
03288-105X20	不锈钢	5	5	20
03288-105X22	不锈钢	5	5	22
03288-105X25	不锈钢	5	5	25
03288-105X28	不锈钢	5	5	28
03288-105X36	不锈钢	5	5	36
03288-105X40	不锈钢	5	5	40
03288-106X12	不锈钢	6	6	12
03288-106X14	不锈钢	6	6	14
03288-106X16	不锈钢	6	6	16
03288-106X18	不锈钢	6	6	18
03288-106X20	不锈钢	6	6	20
03288-106X22	不锈钢	6	6	22
03288-106X25	不锈钢	6	6	25
03288-106X28	不锈钢	6	6	28
03288-106X32	不锈钢	6	6	32
03288-106X36	不锈钢	6	6	36
03288-106X40	不锈钢	6	6	40
03288-108X16	不锈钢	8	7	16
03288-108X18	不锈钢	8	7	18
03288-108X20	不锈钢	8	7	20
03288-108X22	不锈钢	8	7	22
03288-108X25	不锈钢	8	7	25
03288-108X28	不锈钢	8	7	28
03288-108X32	不锈钢	8	7	32
03288-108X36	不锈钢	8	7	36
03288-108X40	不锈钢	8	7	40
03288-108X45	不锈钢	8	7	45
03288-108X50	不锈钢	8	7	50
03288-108X70	不锈钢	8	7	70
03288-110X22	不锈钢	10	8	22
03288-110X25	不锈钢	10	8	25
03288-110X28	不锈钢	10	8	28
03288-110X32	不锈钢	10	8	32
03288-110X36	不锈钢	10	8	36
03288-110X40	不锈钢	10	8	40

## 商品概述

订货号	主体材料	B	H	L = 长度
03288-110X45	不锈钢	10	8	45
03288-110X50	不锈钢	10	8	50
03288-110X56	不锈钢	10	8	56
03288-110X70	不锈钢	10	8	70
03288-110X80	不锈钢	10	8	80
03288-112X28	不锈钢	12	8	28
03288-112X32	不锈钢	12	8	32
03288-112X36	不锈钢	12	8	36
03288-112X40	不锈钢	12	8	40
03288-112X45	不锈钢	12	8	45
03288-112X50	不锈钢	12	8	50
03288-112X56	不锈钢	12	8	56
03288-112X70	不锈钢	12	8	70
03288-112X80	不锈钢	12	8	80
03288-114X32	不锈钢	14	9	32
03288-114X40	不锈钢	14	9	40
03288-114X45	不锈钢	14	9	45
03288-114X50	不锈钢	14	9	50
03288-114X56	不锈钢	14	9	56
03288-114X70	不锈钢	14	9	70
03288-114X80	不锈钢	14	9	80
03288-116X50	不锈钢	16	10	50
03288-116X63	不锈钢	16	10	63
03288-116X70	不锈钢	16	10	70
03288-116X80	不锈钢	16	10	80
03288-116X90	不锈钢	16	10	90
03288-116X100	不锈钢	16	10	100