

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制。

规格：
强度等级 8。塑料涂层，红色。

提示：

圆环吊钩用于快速挂上织物限位工具，如吊带或圆环。圆环吊钩配有稳定的锻制安全锁。为了保护织物限位工具，所有边缘均已完全倒圆。

圆环吊钩的颜色符合为织物限位工具各承载能力分配的颜色代码一致。

圆环吊钩符合机械要求，通过 BG 测试（H 印章）。


温度范围：

从 -40 °C 至 200 °C = 100% 承载能力

至 300 °C = 90% 承载能力

至 400 °C = 75% 承载能力

图纸



商品概述

订货号	主体颜色	B	B1	B2	L	S	S1	S2	T	承载负荷 kg
07796-801000	紫色	78	41	12	123	17	20	16	31	1000
07796-802000	绿色	91	44	19	148	21	26	17	40	2000
07796-803000	黄色	113	55	21	175	25	32	25	50	3000
07796-804000	灰色	133	76	40	223	36	40	36	59,5	4000
07796-805000	红色	133	76	40	223	36	40	36	59,5	5000
07796-806000	棕色	133	76	40	223	36	40	36	59,5	6000
07796-808000	蓝色	185	100	50	317	45	63	55	80	8000
07796-810000	橙色	185	100	50	317	45	63	55	80	10000

商品概述
