

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
钢或不锈钢 1.4305。

规格：
钢制：
表面精细打磨并高光泽镀铬或覆有光滑塑料涂层的附加把手。

不锈钢规格：
表面经半光泽光滑打磨处理。

提示：
附带钢制镀锌或不锈钢固定材料。两端位置处均设有弹簧锁。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	类型 2	A	B	D	H	L	负载能力 N
06934-1001	钢制	-	100	18	M10x1	43	118	500
06934-1201	钢制	-	120	18	M10x1	43	138	500
06934-1801	钢制	-	180	18	M10x1	43	198	500
06934-1002	钢制	带塑料涂层	100	18	M10x1	43	118	500
06934-1202	钢制	带塑料涂层	120	18	M10x1	43	138	500
06934-1802	钢制	带塑料涂层	180	18	M10x1	43	198	500
06934-1003	不锈钢	-	100	18	M10x1	43	118	500
06934-1203	不锈钢	-	120	18	M10x1	43	138	500
06934-1803	不锈钢	-	180	18	M10x1	43	198	500

商品概述
