

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
硬质合金。

规格：
烧结。

提示：
这种硬质合金齿面压块有沟槽承托和齿面承托可选，应用广泛，例如粘在铸铁底板上等。

图纸



商品概述

订货号	类型 2	A	B	S
07116-101	齿面	9,5 -0,13	9,5 -0,13	3,2
07116-102	齿面	12,7 -0,13	12,7 -0,13	3,2
07116-201	细齿	9,5 -0,13	9,5 -0,13	3,2
07116-202	细齿	12,7 -0,13	12,7 -0,13	3,2
07116-203	细齿	15,9 -0,13	15,9 -0,13	3,2
07116-206	细齿	19,05 -0,13	19,05 -0,13	4
07116-207	细齿	25,4 -0,13	25,4 -0,13	4
07116-308	沟槽齿面	25,7 +0,5	13,05 -0,13	4,8
07116-309	沟槽齿面	38,4 +0,5	19,5	6,35