

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
压铸锌或不锈钢 1.4305 制脚杯。
热塑性弹性体制防滑板。

规格：
经黑色粉末喷涂处理的压铸锌制脚杯。亮色不锈钢脚杯。


提示：
调节脚由脚杯和丝杠组合而成。每种脚杯可以结合各个丝杠。
防滑板可以吸收振动力，防止调节脚滑脱。
适配丝杠参见 27828。

图纸提示：

A 型 无螺孔，无防滑板
B 型 无螺孔，带防滑板
C 型 带螺孔（敞开），无防滑板
D 型 带螺孔（敞开），带防滑板

1) 脚杯 $\varnothing 80$ 以上

图纸



商品概述

订货号	类型	主体材料	D	A	H	负载能力 max. kN
27817-10401	A	锌制	40	-	18	20
27817-10451	A	锌制	45	-	18	25
27817-10501	A	锌制	50	-	18	25
27817-10601	A	锌制	60	-	18	35
27817-10801	A	锌制	80	-	18	35
27817-11001	A	锌制	100	-	18	35
27817-11201	A	锌制	120	-	18	35

商品概述

订货号	类型	主体材料	D	A	H	负载能力 max. kN
27817-10602	A	不锈钢	60	-	18	45
27817-10802	A	不锈钢	80	-	18	45
27817-11002	A	不锈钢	100	-	18	45
27817-20601	B	锌制	60	-	20	35
27817-20801	B	锌制	80	-	20	35
27817-21001	B	锌制	100	-	20	35
27817-21201	B	锌制	120	-	20	35
27817-20602	B	不锈钢	60	-	20	45
27817-20802	B	不锈钢	80	-	20	45
27817-21002	B	不锈钢	100	-	20	45
27817-30801	C	锌制	80	55	18	35
27817-31001	C	锌制	100	74	18	35
27817-30802	C	不锈钢	80	55	18	45
27817-31002	C	不锈钢	100	74	18	45
27817-40801	D	锌制	80	55	20	35
27817-41001	D	锌制	100	74	20	35
27817-40802	D	不锈钢	80	55	20	45
27817-41002	D	不锈钢	100	74	20	45