

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
不锈钢套筒及弹簧。
不锈钢或POM顶珠。

规格：
POM 销，白色，耐 +50 °C 高温。

提示：
光面型用于压配安装。
对于安装孔 D 推荐使用^{H7}公差。

图纸



商品概述

订货号	材料	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03077-04	不锈钢	4	2,8	4,6	10,7	0,9	1,8	5,6	2,7	3	8,2
03077-05	不锈钢	5	3,8	5,6	12	0,9	2,1	6	4	3,3	9
03077-06	不锈钢	6	4,8	6,5	15	1	2,3	8,2	5,5	6,1	12
03077-08	不锈钢	8	6,2	8,5	18	1,1	2,9	9,5	6,5	10,7	17
03077-10	不锈钢	10	8	11	26	1,5	4,2	14,3	8	16,2	29
03077-204	POM	4	2,8	4,6	10,7	0,9	1,8	5,6	2,7	3	8,2
03077-205	POM	5	3,8	5,6	12	0,9	2,1	6	4	3,3	9
03077-206	POM	6	4,8	6,5	15	1	2,3	8,2	5,5	6,1	12
03077-208	POM	8	6,2	8,5	18	1,1	2,9	9,5	6,5	10,7	17
03077-210	POM	10	8	11	26	1,5	4,2	14,3	8	16,2	29