

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制，强度等级5.8。

规格：
黑色氧化 顶销经硬化、抛光处理。

提示：
手柄型分度销用在顶销不需要一直伸出的场合。手柄旋转 180° 销头缩回。

套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置。
通过 180° 的止动面从卡槽跳出，以此防止销头重新伸出。
通过选择止动面来设定锁舌的旋转方向。

图纸提示：

A型: 手柄未喷涂, 无螺母


C型: 手柄喷涂, 无螺母

B型: 手柄未喷涂, 带螺母


D型: 手柄喷涂, 带螺母

1) 左侧限位器

2) 右侧限位器



图纸



商品概述

| 订货号 | 类型 | 类型 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N |
|-------------------|----|------|----|---------|----|------|----|----|------|-----|----|-----|-----|-------|------------------------|------------------------|
| 03099-20-2040410 | A | 右 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1 | 8 | 14 |
| 03099-20-2040510 | A | 右 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1,3 | 8 | 14 |
| 03099-20-2040610 | A | 右 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1,8 | 8 | 14 |
| 03099-20-2040512 | A | 右 | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 1,3 | 8 | 15 |
| 03099-20-2040612 | A | 右 | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 1,8 | 8 | 15 |
| 03099-20-2040812 | A | 右 | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 2,3 | 8 | 15 |
| 03099-20-2040616 | A | 右 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 1,8 | 15 | 35 |
| 03099-20-2040816 | A | 右 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 2,3 | 15 | 35 |
| 03099-20-2041016 | A | 右 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 2,8 | 15 | 35 |
| 03099-20-20408201 | A | 右 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 2,3 | 20 | 60 |
| 03099-20-20410201 | A | 右 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 2,8 | 20 | 60 |
| 03099-20-20412201 | A | 右 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 3 | 20 | 60 |
| 03099-20-1040410 | A | 左 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1 | 8 | 14 |
| 03099-20-1040510 | A | 左 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1,3 | 8 | 14 |
| 03099-20-1040610 | A | 左 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1,8 | 8 | 14 |
| 03099-20-1040512 | A | 左 | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 1,3 | 8 | 15 |
| 03099-20-1040612 | A | 左 | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 1,8 | 8 | 15 |
| 03099-20-1040812 | A | 左 | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 2,3 | 8 | 15 |
| 03099-20-1040616 | A | 左 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 1,8 | 15 | 35 |
| 03099-20-1040816 | A | 左 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 2,3 | 15 | 35 |
| 03099-20-1041016 | A | 左 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 2,8 | 15 | 35 |
| 03099-20-10408201 | A | 左 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 2,3 | 20 | 60 |
| 03099-20-10410201 | A | 左 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 2,8 | 20 | 60 |
| 03099-20-10412201 | A | 左 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 3 | 20 | 60 |
| 03099-20-2050410 | B | 右 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |
| 03099-20-2050510 | B | 右 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |
| 03099-20-2050610 | B | 右 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |
| 03099-20-2050512 | B | 右 | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |
| 03099-20-2050612 | B | 右 | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |
| 03099-20-2050812 | B | 右 | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |
| 03099-20-2050616 | B | 右 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |
| 03099-20-2050816 | B | 右 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |
| 03099-20-2051016 | B | 右 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |
| 03099-20-20508201 | B | 右 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |
| 03099-20-20510201 | B | 右 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |
| 03099-20-20512201 | B | 右 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |
| 03099-20-1050410 | B | 左 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |
| 03099-20-1050510 | B | 左 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |
| 03099-20-1050610 | B | 左 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |
| 03099-20-1050512 | B | 左 | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |
| 03099-20-1050612 | B | 左 | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |
| 03099-20-1050812 | B | 左 | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |
| 03099-20-1050616 | B | 左 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |
| 03099-20-1050816 | B | 左 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |
| 03099-20-1051016 | B | 左 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |
| 03099-20-10508201 | B | 左 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |
| 03099-20-10510201 | B | 左 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |
| 03099-20-10512201 | B | 左 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |
| 03099-20-2060410 | C | 右 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1 | 8 | 14 |
| 03099-20-2060510 | C | 右 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1,3 | 8 | 14 |
| 03099-20-2060610 | C | 右 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1,8 | 8 | 14 |
| 03099-20-2060512 | C | 右 | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 1,3 | 8 | 15 |
| 03099-20-2060612 | C | 右 | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 1,8 | 8 | 15 |
| 03099-20-2060812 | C | 右 | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 2,3 | 8 | 15 |
| 03099-20-2060616 | C | 右 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 1,8 | 15 | 35 |
| 03099-20-2060816 | C | 右 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 2,3 | 15 | 35 |
| 03099-20-2061016 | C | 右 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 2,8 | 15 | 35 |
| 03099-20-20608201 | C | 右 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 2,3 | 20 | 60 |
| 03099-20-20610201 | C | 右 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 2,8 | 20 | 60 |
| 03099-20-20612201 | C | 右 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 3 | 20 | 60 |
| 03099-20-1060410 | C | 左 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1 | 8 | 14 |
| 03099-20-1060510 | C | 左 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1,3 | 8 | 14 |
| 03099-20-1060610 | C | 左 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1,8 | 8 | 14 |
| 03099-20-1060512 | C | 左 | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 1,3 | 8 | 15 |

商品概述

| 订货号 | 类型 | 类型 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N |
|-------------------|----|------|----|---------|----|------|----|----|------|-----|----|-----|-----|-------|------------------------|------------------------|
| 03099-20-1060612 | C | 左 | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 1,8 | 8 | 15 |
| 03099-20-1060812 | C | 左 | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 2,3 | 8 | 15 |
| 03099-20-1060616 | C | 左 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 1,8 | 15 | 35 |
| 03099-20-1060816 | C | 左 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 2,3 | 15 | 35 |
| 03099-20-1061016 | C | 左 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 2,8 | 15 | 35 |
| 03099-20-10608201 | C | 左 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 2,3 | 20 | 60 |
| 03099-20-10610201 | C | 左 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 2,8 | 20 | 60 |
| 03099-20-10612201 | C | 左 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 3 | 20 | 60 |
| 03099-20-2070410 | D | 右 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |
| 03099-20-2070510 | D | 右 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |
| 03099-20-2070610 | D | 右 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |
| 03099-20-2070512 | D | 右 | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |
| 03099-20-2070612 | D | 右 | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |
| 03099-20-2070812 | D | 右 | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |
| 03099-20-2070616 | D | 右 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |
| 03099-20-2070816 | D | 右 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |
| 03099-20-2071016 | D | 右 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |
| 03099-20-20708201 | D | 右 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |
| 03099-20-20710201 | D | 右 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |
| 03099-20-20712201 | D | 右 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |
| 03099-20-1070410 | D | 左 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |
| 03099-20-1070510 | D | 左 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |
| 03099-20-1070610 | D | 左 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |
| 03099-20-1070512 | D | 左 | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |
| 03099-20-1070612 | D | 左 | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |
| 03099-20-1070812 | D | 左 | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |
| 03099-20-1070616 | D | 左 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |
| 03099-20-1070816 | D | 左 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |
| 03099-20-1071016 | D | 左 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |
| 03099-20-10708201 | D | 左 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |
| 03099-20-10710201 | D | 左 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |
| 03099-20-10712201 | D | 左 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |