

商品描述/产品说明

产品说明

材料：
涤纶。

规格：
双层设计。两端套索经全面加强，以一般带子宽度做成锥形。

提示：

吊装带符合 DIN EN 1492-1 标准。它采用了高强度的涤纶皮带。皮带另浸有聚氨酯，为耐磨表面设计。吊装带的额定承载能力和吨位条纹（每个条纹代表一吨承载能力）编织或印刷在皮带上，防止其褪色。带有 CE 标志的安全标签和技术数据均固定缝制在圆形吊装带上。

吊装带的颜色根据颜色代码来分辨编制吊装工具的承载能力。

吊装带具有很强的抗紫外线能力，吸水性很低。

安全系数 7:1

例如：承载能力 1000kg = 断裂应力 7000kg。

吊装带带有 CE 标志，符合欧盟机械指令。

所规定的承载能力适用于直拉情况。存在 U 形的吊装情况则需双倍计算承载能力。

温度范围：


-40 °C 至 +100 °C。



商品描述/产品说明



图纸



商品概述

订货号	主体颜色	B	L1	承载负荷 kg
07798-02-0100010	紫色	30	1 m	1000
07798-02-0100020	紫色	30	2 m	1000
07798-02-0100030	紫色	30	3 m	1000
07798-02-0100040	紫色	30	4 m	1000
07798-02-0100050	紫色	30	5 m	1000
07798-02-0200010	绿色	60	1 m	2000
07798-02-0200020	绿色	60	2 m	2000
07798-02-0200030	绿色	60	3 m	2000
07798-02-0200040	绿色	60	4 m	2000
07798-02-0200050	绿色	60	5 m	2000
07798-02-0300010	黄色	90	1 m	3000
07798-02-0300020	黄色	90	2 m	3000
07798-02-0300030	黄色	90	3 m	3000
07798-02-0300040	黄色	90	4 m	3000
07798-02-0300050	黄色	90	5 m	3000
07798-02-0400010	灰色	120	1 m	4000
07798-02-0400020	灰色	120	2 m	4000
07798-02-0400030	灰色	120	3 m	4000
07798-02-0400040	灰色	120	4 m	4000
07798-02-0400050	灰色	120	5 m	4000
07798-02-0500010	红色	150	1 m	5000
07798-02-0500020	红色	150	2 m	5000
07798-02-0500030	红色	150	3 m	5000
07798-02-0500040	红色	150	4 m	5000
07798-02-0500050	红色	150	5 m	5000