

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
塑料制壳体。
不锈钢 1.4034 辊道板。
不锈钢 1.4125 顶珠。


提示：
精密线性滚珠轴承，摩擦力极小。
超过尺寸 21511-122202 的轴承，两侧装有刮条。

建议的公差：
转轴：h6
壳体：H6

指定的承载量适用于使用经硬化和打磨处理的转轴。

温度范围：
-40 °C 至 +60 °C。

图纸



商品概述

订货号	D	D1	L	L1	L2	额定负载 动态 N	额定负载 静态 N
21511-030702	3	7	10	-	-	26	27
21511-040802	4	8	12	-	-	44	50
21511-051002	5	10	15	-	-	72	84
21511-061202	6	12	19	-	-	114	132
21511-081502	8	15	24	23	1,1	167	204
21511-101702	10	17	26	25	1,1	186	234
21511-121902	12	19	28	26,4	1,3	202	257
21511-122202	12	22	32	22,6	1,3	310	352
21511-162602	16	26	36	24,6	1,3	372	440
21511-203202	20	32	45	31,2	1,6	591	689
21511-254002	25	40	58	43,7	1,85	1162	1332

