

## 商品描述/产品说明

INCH  
Parts

## 产品说明

材料：

1.0401 材质的把手。

其他强度等级 5.8 的钢制部件。

规格：


把手，银灰色，锤纹镀层。

钢制部件经黑色氧化。


根据要求：

其他内螺纹和特殊类型。

尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

抬起  
脱开

## 图纸



## 商品概述

订货号	主体材料	X	A	A1	T	D	D1	D2	H	H1	H3	H4	齿数
06440-1A3	钢制	5/16-18	83	107	17	19	28	20	40,5	12	65	68,5	24
06440-1A4	钢制	3/8-16	83	107	17	19	28	20	40,5	12	65	68,5	24
06440-1A5	钢制	1/2-13	83	107	17	19	28	20	40,5	12	65	68,5	24
06440-2A5	钢制	1/2-13	108	138,5	23	23	35	25	51,5	12	79,5	84	26
06440-2A6	钢制	5/8-11	108	138,5	23	23	35	25	51,5	12	79,5	84	26
06440-3A6	钢制	5/8-11	132	168	27	30	43	30	60	12	93	97,5	36
06440-3A7	钢制	3/4-10	132	168	27	30	43	30	60	12	93	97,5	36