


商品描述/产品说明



产品说明

材料：

主要部件由聚丙烯（PP）制成。
软性部件由热塑性弹性塑料制成。
螺纹衬套由黄铜制成。

规格：

主要部件呈黑色。
软性部件有黑色、橘色、黄色、红色、绿色、蓝色、灰色。
螺纹衬套经镀锌处理。

提示：

内部抓握表面柔软，佩戴和握持较为舒适。


装配：

背面安装。

根据要求：

灰色主要部件可与其他颜色组合。

图纸



商品概述

订货号	组件颜色	A	B	D	H	L	负载能力 N
06913-10-0940411	黑色	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
06913-10-09404187	蓝色	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
06913-10-09404186	绿色	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
06913-10-09404184	红色	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
06913-10-0940412	橙色	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
06913-10-09404116	黄色	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
06913-10-09404188	灰色	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
06913-10-1170511	黑色	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
06913-10-11705187	蓝色	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
06913-10-11705186	绿色	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
06913-10-11705184	红色	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
06913-10-1170512	橙色	117	20,6	M5	53,8	134,7	500

商品概述

订货号	组件颜色	A	B	D	H	L	负载能力 N
06913-10-11705116	黄色	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
06913-10-11705188	灰色	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
06913-10-1540611	黑色	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
06913-10-15406187	蓝色	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
06913-10-15406186	绿色	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
06913-10-15406184	红色	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
06913-10-1540612	橙色	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
06913-10-15406116	黄色	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
06913-10-15406188	灰色	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
06913-10-1540811	黑色	148,5	26,7	M8	65	170,3	500
06913-10-15408187	蓝色	148,5	26,7	M8	65	170,3	500
06913-10-15408186	绿色	148,5	26,7	M8	65	170,3	500
06913-10-15408184	红色	148,5	26,7	M8	65	170,3	500
06913-10-1540812	橙色	148,5	26,7	M8	65	170,3	500
06913-10-15408116	黄色	148,5	26,7	M8	65	170,3	500
06913-10-15408188	灰色	148,5	26,7	M8	65	170,3	500