

## 商品描述/产品说明




## 产品说明

材料：  
不锈钢螺栓 1.4305  
黄铜或 POM 制螺栓。

规格：  
螺栓 亮色

提示：  
螺纹销特别适用于温和地夹紧或压紧丝杆、轴、杆或者加工面。

## 图纸



## 商品概述

订货号	材料	D	D1	L	L3	SW
07119-041X65	黄铜	M4	2,5	6,5	1,2	2
07119-041X85	黄铜	M4	2,5	8,5	1,2	2
07119-041X105	黄铜	M4	2,5	10,5	1,2	2
07119-041X125	黄铜	M4	2,5	12,5	1,2	2
07119-041X165	黄铜	M4	2,5	16,5	1,2	2
07119-041X205	黄铜	M4	2,5	20,5	1,2	2
07119-041X255	黄铜	M4	2,5	25,5	1,2	2
07119-041X305	黄铜	M4	2,5	30,5	1,2	2
07119-041X355	黄铜	M4	2,5	35,5	1,2	2
07119-041X405	黄铜	M4	2,5	40,5	1,2	2
07119-051X85	黄铜	M5	3	8,5	1,3	2,5
07119-051X105	黄铜	M5	3	10,5	1,3	2,5
07119-051X125	黄铜	M5	3	12,5	1,3	2,5
07119-051X165	黄铜	M5	3	16,5	1,3	2,5
07119-051X205	黄铜	M5	3	20,5	1,3	2,5
07119-051X255	黄铜	M5	3	25,5	1,3	2,5
07119-051X305	黄铜	M5	3	30,5	1,3	2,5
07119-051X355	黄铜	M5	3	35,5	1,3	2,5

## 商品概述

订货号	材料	D	D1	L	L3	SW
07119-051X405	黄铜	M5	3	40,5	1,3	2,5
07119-051X505	黄铜	M5	3	50,5	1,3	2,5
07119-061X95	黄铜	M6	4	9,5	1,9	3
07119-061X115	黄铜	M6	4	11,5	1,9	3
07119-061X135	黄铜	M6	4	13,5	1,9	3
07119-061X175	黄铜	M6	4	17,5	1,9	3
07119-061X215	黄铜	M6	4	21,5	1,9	3
07119-061X265	黄铜	M6	4	26,5	1,9	3
07119-061X315	黄铜	M6	4	31,5	1,9	3
07119-061X365	黄铜	M6	4	36,5	1,9	3
07119-061X415	黄铜	M6	4	41,5	1,9	3
07119-061X515	黄铜	M6	4	51,5	1,9	3
07119-061X615	黄铜	M6	4	61,5	1,9	3
07119-081X12	黄铜	M8	5,5	12	2,4	4
07119-081X14	黄铜	M8	5,5	14	2,4	4
07119-081X18	黄铜	M8	5,5	18	2,4	4
07119-081X22	黄铜	M8	5,5	22	2,4	4
07119-081X27	黄铜	M8	5,5	27	2,4	4
07119-081X32	黄铜	M8	5,5	32	2,4	4
07119-081X37	黄铜	M8	5,5	37	2,4	4
07119-081X42	黄铜	M8	5,5	42	2,4	4
07119-081X52	黄铜	M8	5,5	52	2,4	4
07119-081X62	黄铜	M8	5,5	62	2,4	4
07119-081X82	黄铜	M8	5,5	82	2,4	4
07119-101X14	黄铜	M10	7	14	2,6	5
07119-101X18	黄铜	M10	7	18	2,6	5
07119-101X22	黄铜	M10	7	22	2,6	5
07119-101X27	黄铜	M10	7	27	2,6	5
07119-101X32	黄铜	M10	7	32	2,6	5
07119-101X37	黄铜	M10	7	37	2,6	5
07119-101X42	黄铜	M10	7	42	2,6	5
07119-101X52	黄铜	M10	7	52	2,6	5
07119-121X185	黄铜	M12	8,5	18,5	3,3	6
07119-121X225	黄铜	M12	8,5	22,5	3,3	6
07119-121X275	黄铜	M12	8,5	27,5	3,3	6
07119-121X325	黄铜	M12	8,5	32,5	3,3	6
07119-121X375	黄铜	M12	8,5	37,5	3,3	6
07119-121X425	黄铜	M12	8,5	42,5	3,3	6
07119-121X525	黄铜	M12	8,5	52,5	3,3	6
07119-1041X7	POM	M4	2	7	1,7	2
07119-1041X9	POM	M4	2	9	1,7	2
07119-1041X11	POM	M4	2	11	1,7	2
07119-1041X13	POM	M4	2	13	1,7	2
07119-1041X17	POM	M4	2	17	1,7	2
07119-1041X21	POM	M4	2	21	1,7	2
07119-1041X26	POM	M4	2	26	1,7	2
07119-1041X31	POM	M4	2	31	1,7	2
07119-1041X36	POM	M4	2	36	1,7	2
07119-1041X41	POM	M4	2	41	1,7	2
07119-1051X9	POM	M5	3	9	1,8	2,5
07119-1051X11	POM	M5	3	11	1,8	2,5
07119-1051X13	POM	M5	3	13	1,8	2,5
07119-1051X17	POM	M5	3	17	1,8	2,5
07119-1051X21	POM	M5	3	21	1,8	2,5
07119-1051X26	POM	M5	3	26	1,8	2,5
07119-1051X31	POM	M5	3	31	1,8	2,5
07119-1051X36	POM	M5	3	36	1,8	2,5
07119-1051X41	POM	M5	3	41	1,8	2,5
07119-1051X51	POM	M5	3	51	1,8	2,5
07119-1061X93	POM	M6	3,5	9,3	1,7	3
07119-1061X113	POM	M6	3,5	11,3	1,7	3
07119-1061X133	POM	M6	3,5	13,3	1,7	3
07119-1061X173	POM	M6	3,5	17,3	1,7	3
07119-1061X213	POM	M6	3,5	21,3	1,7	3
07119-1061X263	POM	M6	3,5	26,3	1,7	3

## 商品概述

订货号	材料	D	D1	L	L3	SW
07119-1061X313	POM	M6	3,5	31,3	1,7	3
07119-1061X363	POM	M6	3,5	36,3	1,7	3
07119-1061X413	POM	M6	3,5	41,3	1,7	3
07119-1061X513	POM	M6	3,5	51,3	1,7	3
07119-1061X613	POM	M6	3,5	61,3	1,7	3
07119-1081X116	POM	M8	5	11,6	2	4
07119-1081X136	POM	M8	5	13,6	2	4
07119-1081X176	POM	M8	5	17,6	2	4
07119-1081X216	POM	M8	5	21,6	2	4
07119-1081X266	POM	M8	5	26,6	2	4
07119-1081X336	POM	M8	5	33,6	2	4
07119-1081X366	POM	M8	5	36,6	2	4
07119-1081X416	POM	M8	5	41,6	2	4
07119-1081X516	POM	M8	5	51,6	2	4
07119-1081X616	POM	M8	5	61,6	2	4
07119-1081X816	POM	M8	5	81,6	2	4
07119-1101X139	POM	M10	6,5	13,9	2,5	5
07119-1101X179	POM	M10	6,5	17,9	2,5	5
07119-1101X219	POM	M10	6,5	21,9	2,5	5
07119-1101X269	POM	M10	6,5	26,9	2,5	5
07119-1101X319	POM	M10	6,5	31,9	2,5	5
07119-1101X369	POM	M10	6,5	36,9	2,5	5
07119-1101X419	POM	M10	6,5	41,9	2,5	5
07119-1101X519	POM	M10	6,5	51,9	2,5	5
07119-1121X181	POM	M12	8	18,1	2,9	6
07119-1121X221	POM	M12	8	22,1	2,9	6
07119-1121X271	POM	M12	8	27,1	2,9	6
07119-1121X321	POM	M12	8	32,1	2,9	6
07119-1121X371	POM	M12	8	37,1	2,9	6
07119-1121X421	POM	M12	8	42,1	2,9	6
07119-1121X521	POM	M12	8	52,1	2,9	6