




## 商品描述/产品说明



## 产品说明


材料：  
铝制 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25)。

规格：  
高温时效，自然色阳极氧化。

提示：  
轻型铝制型材用于优化重量的结构。

根据要求：  
斜角裁切 15°、30° 和 45°。

## 图纸



## 商品概述

订货号	槽宽	型材	L	Ix cm <sup>4</sup>	Iy cm <sup>4</sup>	Wx cm <sup>3</sup>	Wy cm <sup>3</sup>	剖面区 cm <sup>2</sup>	F1 max. kN	重量 约 kg/m
10142-104080X1000	10	40x80	1000	63,24	17,23	15,81	8,61	9,86	7	2,67
10142-104080X2000	10	40x80	2000	63,24	17,23	15,81	8,61	9,86	7	2,49
10142-104080X3000	10	40x80	3000	63,24	17,23	15,81	8,61	9,86	7	2,49
10142-104080X4000	10	40x80	4000	63,24	17,23	15,81	8,61	9,86	7	2,49
10142-104080X5000	10	40x80	5000	63,24	17,23	15,81	8,61	9,86	7	2,49
10142-104080X6000	10	40x80	6000	63,24	17,23	15,81	8,61	9,86	7	2,49

## 关于本商品的说明

是否未显示所需长度？请立即联系我们的专业人员。最大交货长度为 6000mm。立即订购在此处。