


商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

按压式锁门用于快捷简单更换和关闭夹具或翻板。
无工具夹紧缩短了装夹时间。

材料：

壳体和按钮均为不锈钢制。

规格：

壳体和按钮均为亮色。

提示：

A 型适用于 3 至 10 mm 的板厚。

B 型适用于 3 至 27 mm 的板厚。

如果超过夹持力，则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。

使用说明：

将按压式锁门放在夹紧销上，无需按下按钮，以此来夹紧按压式锁门。
松开手按下按钮并拔下按压式锁门。

应用：

A 型安装方式配合间隔环，适用于 3 至 10 mm 的板厚。

B 型安装方式适用于 10 至 27 mm 的板厚。

注意：

给定的拔出力只适用于与夹紧销 03192-25 配合使用的情况。

附件：


间隔环 03192-20。

夹紧销 03192-25。

图纸提示：

1) 板

图纸



商品概述

| 订货号 | 类型 | 类型 1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | L | M | SW | T | 夹持力 N | 夹紧力 N | 径向力 kN | 拔出力 F kN | 工作温度 |
|-------------|----|------|---|----|----|----|----|----|------|-----|-----|-------|----|-------|----------|----------|-----------|-------------|---------|
| 03192-15-11 | A | 带头 | 6 | 19 | 32 | 11 | - | 23 | 15,5 | 8,5 | 9,5 | M16X1 | 17 | 3 | 100 | 6 | 1,1 | 0,25 | ≤180 °C |
| 03192-15-12 | B | 不带头 | 6 | - | 19 | 11 | 20 | 23 | 19,5 | - | 9,5 | M16X1 | 17 | 10-27 | 100 | 6 | 1,1 | 0,25 | ≤180 °C |