

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Vodicí pouzdro z cementační oceli 1.7139 nebo z bronzu.

## Provedení:


Ocel, kalená.

## Upozornění:


Ocelové nebo bronzové vodicí pouzdro je součástí, kterou lze použít při výrobě nástrojů a forem. Vodicí pouzdra se vyznačují přesností, odolností a snadnou montáží. Tato pouzdra jsou navržena bez středícího nákrčku, aby byla zajištěna maximální flexibilita při použití.

Vodicí pouzdro z oceli nebo bronzu je součástí, kterou lze použít při výrobě nástrojů a forem a která se vyznačuje mimořádnou kvalitou, přesností a spolehlivostí. Vodicí pouzdro je navrženo bez středícího nákrčku a nabízí zalícovaný průměr, který zajišťuje snadnou montáž a bezpečné a těsné uložení.

Možnosti kombinací nejrůznějších normovaných dílů



## Výkresy



## Přehled zboží

| Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | D1 | D2 | L  | L1 | L2 |
|-----------------|--------------------------|---|----|----|----|----|----|
| 23678-20-009009 | cementační ocel          | 9 | 14 | 16 | 9  | 9  | 3  |
| 23678-20-009012 | cementační ocel          | 9 | 14 | 16 | 12 | 12 | 3  |
| 23678-20-009017 | cementační ocel          | 9 | 14 | 16 | 17 | 17 | 3  |
| 23678-20-009022 | cementační ocel          | 9 | 14 | 16 | 22 | 22 | 3  |
| 23678-20-009027 | cementační ocel          | 9 | 14 | 16 | 27 | 27 | 3  |
| 23678-20-009036 | cementační ocel          | 9 | 14 | 16 | 36 | 27 | 3  |

## Přehled zboží

| Objednací číslo | Materiál základní těleso | D  | D1 | D2 | L   | L1 | L2 |
|-----------------|--------------------------|----|----|----|-----|----|----|
| 23678-20-009046 | cementační ocel          | 9  | 14 | 16 | 46  | 36 | 3  |
| 23678-20-009056 | cementační ocel          | 9  | 14 | 16 | 56  | 36 | 3  |
| 23678-20-009066 | cementační ocel          | 9  | 14 | 16 | 66  | 36 | 3  |
| 23678-20-010009 | cementační ocel          | 10 | 14 | 16 | 9   | 9  | 3  |
| 23678-20-010012 | cementační ocel          | 10 | 14 | 16 | 12  | 12 | 3  |
| 23678-20-010017 | cementační ocel          | 10 | 14 | 16 | 17  | 17 | 3  |
| 23678-20-010022 | cementační ocel          | 10 | 14 | 16 | 22  | 22 | 3  |
| 23678-20-010027 | cementační ocel          | 10 | 14 | 16 | 27  | 27 | 3  |
| 23678-20-010036 | cementační ocel          | 10 | 14 | 16 | 36  | 27 | 3  |
| 23678-20-010046 | cementační ocel          | 10 | 14 | 16 | 46  | 36 | 3  |
| 23678-20-010056 | cementační ocel          | 10 | 14 | 16 | 56  | 36 | 3  |
| 23678-20-010066 | cementační ocel          | 10 | 14 | 16 | 66  | 36 | 3  |
| 23678-20-012017 | cementační ocel          | 12 | 18 | 23 | 17  | 17 | 6  |
| 23678-20-012022 | cementační ocel          | 12 | 18 | 23 | 22  | 22 | 6  |
| 23678-20-012027 | cementační ocel          | 12 | 18 | 23 | 27  | 27 | 6  |
| 23678-20-012036 | cementační ocel          | 12 | 18 | 23 | 36  | 36 | 6  |
| 23678-20-012046 | cementační ocel          | 12 | 18 | 23 | 46  | 36 | 6  |
| 23678-20-012056 | cementační ocel          | 12 | 18 | 23 | 56  | 36 | 6  |
| 23678-20-014012 | cementační ocel          | 14 | 20 | 25 | 12  | 12 | 6  |
| 23678-20-014017 | cementační ocel          | 14 | 20 | 25 | 17  | 17 | 6  |
| 23678-20-014022 | cementační ocel          | 14 | 20 | 25 | 22  | 22 | 6  |
| 23678-20-014027 | cementační ocel          | 14 | 20 | 25 | 27  | 27 | 6  |
| 23678-20-014036 | cementační ocel          | 14 | 20 | 25 | 36  | 36 | 6  |
| 23678-20-014046 | cementační ocel          | 14 | 20 | 25 | 46  | 46 | 6  |
| 23678-20-014056 | cementační ocel          | 14 | 20 | 25 | 56  | 46 | 6  |
| 23678-20-014066 | cementační ocel          | 14 | 20 | 25 | 66  | 46 | 6  |
| 23678-20-014076 | cementační ocel          | 14 | 20 | 25 | 76  | 46 | 6  |
| 23678-20-014086 | cementační ocel          | 14 | 20 | 25 | 86  | 46 | 6  |
| 23678-20-014096 | cementační ocel          | 14 | 20 | 25 | 96  | 46 | 6  |
| 23678-20-015012 | cementační ocel          | 15 | 20 | 25 | 12  | 12 | 6  |
| 23678-20-015017 | cementační ocel          | 15 | 20 | 25 | 17  | 17 | 6  |
| 23678-20-015022 | cementační ocel          | 15 | 20 | 25 | 22  | 22 | 6  |
| 23678-20-015027 | cementační ocel          | 15 | 20 | 25 | 27  | 27 | 6  |
| 23678-20-015036 | cementační ocel          | 15 | 20 | 25 | 36  | 36 | 6  |
| 23678-20-015046 | cementační ocel          | 15 | 20 | 25 | 46  | 46 | 6  |
| 23678-20-015056 | cementační ocel          | 15 | 20 | 25 | 56  | 46 | 6  |
| 23678-20-015066 | cementační ocel          | 15 | 20 | 25 | 66  | 46 | 6  |
| 23678-20-015076 | cementační ocel          | 15 | 20 | 25 | 76  | 46 | 6  |
| 23678-20-015086 | cementační ocel          | 15 | 20 | 25 | 86  | 46 | 6  |
| 23678-20-015096 | cementační ocel          | 15 | 20 | 25 | 96  | 46 | 6  |
| 23678-20-016017 | cementační ocel          | 16 | 22 | 27 | 17  | 17 | 6  |
| 23678-20-016022 | cementační ocel          | 16 | 22 | 27 | 22  | 22 | 6  |
| 23678-20-016027 | cementační ocel          | 16 | 22 | 27 | 27  | 27 | 6  |
| 23678-20-016036 | cementační ocel          | 16 | 22 | 27 | 36  | 36 | 6  |
| 23678-20-016046 | cementační ocel          | 16 | 22 | 27 | 46  | 46 | 6  |
| 23678-20-016056 | cementační ocel          | 16 | 22 | 27 | 56  | 56 | 6  |
| 23678-20-018017 | cementační ocel          | 18 | 26 | 31 | 17  | 17 | 6  |
| 23678-20-018022 | cementační ocel          | 18 | 26 | 31 | 22  | 22 | 6  |
| 23678-20-018027 | cementační ocel          | 18 | 26 | 31 | 27  | 27 | 6  |
| 23678-20-018036 | cementační ocel          | 18 | 26 | 31 | 36  | 36 | 6  |
| 23678-20-018046 | cementační ocel          | 18 | 26 | 31 | 46  | 46 | 6  |
| 23678-20-018056 | cementační ocel          | 18 | 26 | 31 | 56  | 56 | 6  |
| 23678-20-018066 | cementační ocel          | 18 | 26 | 31 | 66  | 56 | 6  |
| 23678-20-018076 | cementační ocel          | 18 | 26 | 31 | 76  | 56 | 6  |
| 23678-20-018086 | cementační ocel          | 18 | 26 | 31 | 86  | 56 | 6  |
| 23678-20-018096 | cementační ocel          | 18 | 26 | 31 | 96  | 56 | 6  |
| 23678-20-018116 | cementační ocel          | 18 | 26 | 31 | 116 | 56 | 6  |
| 23678-20-020017 | cementační ocel          | 20 | 26 | 31 | 17  | 17 | 6  |
| 23678-20-020022 | cementační ocel          | 20 | 26 | 31 | 22  | 22 | 6  |
| 23678-20-020027 | cementační ocel          | 20 | 26 | 31 | 27  | 27 | 6  |
| 23678-20-020036 | cementační ocel          | 20 | 26 | 31 | 36  | 36 | 6  |
| 23678-20-020046 | cementační ocel          | 20 | 26 | 31 | 46  | 46 | 6  |
| 23678-20-020056 | cementační ocel          | 20 | 26 | 31 | 56  | 56 | 6  |
| 23678-20-020066 | cementační ocel          | 20 | 26 | 31 | 66  | 56 | 6  |

## Přehled zboží

| Objednací číslo | Materiál základní těleso | D  | D1 | D2 | L   | L1 | L2 |
|-----------------|--------------------------|----|----|----|-----|----|----|
| 23678-20-020076 | cementační ocel          | 20 | 26 | 31 | 76  | 56 | 6  |
| 23678-20-020086 | cementační ocel          | 20 | 26 | 31 | 86  | 56 | 6  |
| 23678-20-020096 | cementační ocel          | 20 | 26 | 31 | 96  | 56 | 6  |
| 23678-20-020116 | cementační ocel          | 20 | 26 | 31 | 116 | 56 | 6  |
| 23678-20-022017 | cementační ocel          | 22 | 30 | 35 | 17  | 17 | 6  |
| 23678-20-022022 | cementační ocel          | 22 | 30 | 35 | 22  | 22 | 6  |
| 23678-20-022027 | cementační ocel          | 22 | 30 | 35 | 27  | 27 | 6  |
| 23678-20-022036 | cementační ocel          | 22 | 30 | 35 | 36  | 36 | 6  |
| 23678-20-022046 | cementační ocel          | 22 | 30 | 35 | 46  | 46 | 6  |
| 23678-20-022056 | cementační ocel          | 22 | 30 | 35 | 56  | 56 | 6  |
| 23678-20-022066 | cementační ocel          | 22 | 30 | 35 | 66  | 66 | 6  |
| 23678-20-022076 | cementační ocel          | 22 | 30 | 35 | 76  | 76 | 6  |
| 23678-20-022086 | cementační ocel          | 22 | 30 | 35 | 86  | 76 | 6  |
| 23678-20-022096 | cementační ocel          | 22 | 30 | 35 | 96  | 76 | 6  |
| 23678-20-022116 | cementační ocel          | 22 | 30 | 35 | 116 | 76 | 6  |
| 23678-20-022136 | cementační ocel          | 22 | 30 | 35 | 136 | 76 | 6  |
| 23678-20-022156 | cementační ocel          | 22 | 30 | 35 | 156 | 76 | 6  |
| 23678-20-024017 | cementační ocel          | 24 | 30 | 35 | 17  | 17 | 6  |
| 23678-20-024022 | cementační ocel          | 24 | 30 | 35 | 22  | 22 | 6  |
| 23678-20-024027 | cementační ocel          | 24 | 30 | 35 | 27  | 27 | 6  |
| 23678-20-024036 | cementační ocel          | 24 | 30 | 35 | 36  | 36 | 6  |
| 23678-20-024046 | cementační ocel          | 24 | 30 | 35 | 46  | 46 | 6  |
| 23678-20-024056 | cementační ocel          | 24 | 30 | 35 | 56  | 56 | 6  |
| 23678-20-024066 | cementační ocel          | 24 | 30 | 35 | 66  | 66 | 6  |
| 23678-20-024076 | cementační ocel          | 24 | 30 | 35 | 76  | 76 | 6  |
| 23678-20-024086 | cementační ocel          | 24 | 30 | 35 | 86  | 76 | 6  |
| 23678-20-024096 | cementační ocel          | 24 | 30 | 35 | 96  | 76 | 6  |
| 23678-20-024116 | cementační ocel          | 24 | 30 | 35 | 116 | 76 | 6  |
| 23678-20-024136 | cementační ocel          | 24 | 30 | 35 | 136 | 76 | 6  |
| 23678-20-024156 | cementační ocel          | 24 | 30 | 35 | 156 | 76 | 6  |
| 23678-20-030022 | cementační ocel          | 30 | 42 | 47 | 22  | -  | 6  |
| 23678-20-030027 | cementační ocel          | 30 | 42 | 47 | 27  | 27 | 6  |
| 23678-20-030036 | cementační ocel          | 30 | 42 | 47 | 36  | 36 | 6  |
| 23678-20-030046 | cementační ocel          | 30 | 42 | 47 | 46  | 46 | 6  |
| 23678-20-030056 | cementační ocel          | 30 | 42 | 47 | 56  | 56 | 6  |
| 23678-20-030066 | cementační ocel          | 30 | 42 | 47 | 66  | 66 | 6  |
| 23678-20-030076 | cementační ocel          | 30 | 42 | 47 | 76  | 76 | 6  |
| 23678-20-030086 | cementační ocel          | 30 | 42 | 47 | 86  | 86 | 6  |
| 23678-20-030096 | cementační ocel          | 30 | 42 | 47 | 96  | 96 | 6  |
| 23678-20-030116 | cementační ocel          | 30 | 42 | 47 | 116 | 96 | 6  |
| 23678-20-030136 | cementační ocel          | 30 | 42 | 47 | 136 | 96 | 6  |
| 23678-20-030156 | cementační ocel          | 30 | 42 | 47 | 156 | 96 | 6  |
| 23678-20-030176 | cementační ocel          | 30 | 42 | 47 | 176 | 96 | 6  |
| 23678-20-030186 | cementační ocel          | 30 | 42 | 47 | 186 | 96 | 6  |
| 23678-20-030196 | cementační ocel          | 30 | 42 | 47 | 196 | 96 | 6  |
| 23678-20-030236 | cementační ocel          | 30 | 42 | 47 | 236 | 96 | 6  |
| 23678-20-032022 | cementační ocel          | 32 | 42 | 47 | 22  | -  | 6  |
| 23678-20-032027 | cementační ocel          | 32 | 42 | 47 | 27  | 27 | 6  |
| 23678-20-032036 | cementační ocel          | 32 | 42 | 47 | 36  | 36 | 6  |
| 23678-20-032046 | cementační ocel          | 32 | 42 | 47 | 46  | 46 | 6  |
| 23678-20-032056 | cementační ocel          | 32 | 42 | 47 | 56  | 56 | 6  |
| 23678-20-032066 | cementační ocel          | 32 | 42 | 47 | 66  | 66 | 6  |
| 23678-20-032076 | cementační ocel          | 32 | 42 | 47 | 76  | 76 | 6  |
| 23678-20-032086 | cementační ocel          | 32 | 42 | 47 | 86  | 86 | 6  |
| 23678-20-032096 | cementační ocel          | 32 | 42 | 47 | 96  | 96 | 6  |
| 23678-20-032116 | cementační ocel          | 32 | 42 | 47 | 116 | 96 | 6  |
| 23678-20-032136 | cementační ocel          | 32 | 42 | 47 | 136 | 96 | 6  |
| 23678-20-032156 | cementační ocel          | 32 | 42 | 47 | 156 | 96 | 6  |
| 23678-20-032176 | cementační ocel          | 32 | 42 | 47 | 176 | 96 | 6  |
| 23678-20-032186 | cementační ocel          | 32 | 42 | 47 | 186 | 96 | 6  |
| 23678-20-032196 | cementační ocel          | 32 | 42 | 47 | 196 | 96 | 6  |
| 23678-20-032236 | cementační ocel          | 32 | 42 | 47 | 236 | 96 | 6  |
| 23678-20-040036 | cementační ocel          | 40 | 54 | 60 | 36  | 36 | 10 |
| 23678-20-040046 | cementační ocel          | 40 | 54 | 60 | 46  | 46 | 10 |

## Přehled zboží

| Objednací číslo | Materiál základní těleso | D  | D1 | D2 | L   | L1  | L2 |
|-----------------|--------------------------|----|----|----|-----|-----|----|
| 23678-20-040056 | cementační ocel          | 40 | 54 | 60 | 56  | 56  | 10 |
| 23678-20-040066 | cementační ocel          | 40 | 54 | 60 | 66  | 66  | 10 |
| 23678-20-040076 | cementační ocel          | 40 | 54 | 60 | 76  | 76  | 10 |
| 23678-20-040086 | cementační ocel          | 40 | 54 | 60 | 86  | 86  | 10 |
| 23678-20-040096 | cementační ocel          | 40 | 54 | 60 | 96  | 96  | 10 |
| 23678-20-040116 | cementační ocel          | 40 | 54 | 60 | 116 | 116 | 10 |
| 23678-20-040136 | cementační ocel          | 40 | 54 | 60 | 136 | 116 | 10 |
| 23678-20-040156 | cementační ocel          | 40 | 54 | 60 | 156 | 116 | 10 |
| 23678-20-040176 | cementační ocel          | 40 | 54 | 60 | 176 | 116 | 10 |
| 23678-20-040196 | cementační ocel          | 40 | 54 | 60 | 196 | 116 | 10 |
| 23678-20-040216 | cementační ocel          | 40 | 54 | 60 | 216 | 116 | 10 |
| 23678-20-040246 | cementační ocel          | 40 | 54 | 60 | 246 | 116 | 10 |
| 23678-20-042036 | cementační ocel          | 42 | 54 | 60 | 36  | 36  | 10 |
| 23678-20-042046 | cementační ocel          | 42 | 54 | 60 | 46  | 46  | 10 |
| 23678-20-042056 | cementační ocel          | 42 | 54 | 60 | 56  | 56  | 10 |
| 23678-20-042066 | cementační ocel          | 42 | 54 | 60 | 66  | 66  | 10 |
| 23678-20-042076 | cementační ocel          | 42 | 54 | 60 | 76  | 76  | 10 |
| 23678-20-042086 | cementační ocel          | 42 | 54 | 60 | 86  | 86  | 10 |
| 23678-20-042096 | cementační ocel          | 42 | 54 | 60 | 96  | 96  | 10 |
| 23678-20-042116 | cementační ocel          | 42 | 54 | 60 | 116 | 116 | 10 |
| 23678-20-042136 | cementační ocel          | 42 | 54 | 60 | 136 | 116 | 10 |
| 23678-20-042156 | cementační ocel          | 42 | 54 | 60 | 156 | 116 | 10 |
| 23678-20-042176 | cementační ocel          | 42 | 54 | 60 | 176 | 116 | 10 |
| 23678-20-042196 | cementační ocel          | 42 | 54 | 60 | 196 | 116 | 10 |
| 23678-20-042216 | cementační ocel          | 42 | 54 | 60 | 216 | 116 | 10 |
| 23678-20-042246 | cementační ocel          | 42 | 54 | 60 | 246 | 116 | 10 |
| 23678-20-050056 | cementační ocel          | 50 | 66 | 72 | 56  | 56  | 10 |
| 23678-20-050076 | cementační ocel          | 50 | 66 | 72 | 76  | 76  | 10 |
| 23678-20-050096 | cementační ocel          | 50 | 66 | 72 | 96  | 96  | 10 |
| 23678-20-050116 | cementační ocel          | 50 | 66 | 72 | 116 | 116 | 10 |
| 23678-20-050136 | cementační ocel          | 50 | 66 | 72 | 136 | 116 | 10 |
| 23678-20-050156 | cementační ocel          | 50 | 66 | 72 | 156 | 116 | 10 |
| 23678-20-050176 | cementační ocel          | 50 | 66 | 72 | 176 | 116 | 10 |
| 23678-20-050196 | cementační ocel          | 50 | 66 | 72 | 196 | 116 | 10 |
| 23678-20-052056 | cementační ocel          | 52 | 66 | 72 | 56  | 56  | 10 |
| 23678-20-052076 | cementační ocel          | 52 | 66 | 72 | 76  | 76  | 10 |
| 23678-20-052096 | cementační ocel          | 52 | 66 | 72 | 96  | 96  | 10 |
| 23678-20-052116 | cementační ocel          | 52 | 66 | 72 | 116 | 116 | 10 |
| 23678-20-052136 | cementační ocel          | 52 | 66 | 72 | 136 | 116 | 10 |
| 23678-20-052156 | cementační ocel          | 52 | 66 | 72 | 156 | 116 | 10 |
| 23678-20-052176 | cementační ocel          | 52 | 66 | 72 | 176 | 116 | 10 |
| 23678-20-052196 | cementační ocel          | 52 | 66 | 72 | 196 | 116 | 10 |
| 23678-20-060056 | cementační ocel          | 60 | 80 | 86 | 56  | 56  | 20 |
| 23678-20-060076 | cementační ocel          | 60 | 80 | 86 | 76  | 76  | 20 |
| 23678-20-060096 | cementační ocel          | 60 | 80 | 86 | 96  | 96  | 20 |
| 23678-20-060116 | cementační ocel          | 60 | 80 | 86 | 116 | 116 | 20 |
| 23678-20-060136 | cementační ocel          | 60 | 80 | 86 | 136 | 136 | 20 |
| 23678-20-060156 | cementační ocel          | 60 | 80 | 86 | 156 | 136 | 20 |
| 23678-20-060176 | cementační ocel          | 60 | 80 | 86 | 176 | 136 | 20 |
| 23678-20-060196 | cementační ocel          | 60 | 80 | 86 | 196 | 136 | 20 |
| 23678-20-060216 | cementační ocel          | 60 | 80 | 86 | 216 | 136 | 20 |
| 23678-20-060246 | cementační ocel          | 60 | 80 | 86 | 246 | 136 | 20 |
| 23678-20-062056 | cementační ocel          | 62 | 80 | 86 | 56  | 56  | 20 |
| 23678-20-062076 | cementační ocel          | 62 | 80 | 86 | 76  | 76  | 20 |
| 23678-20-062096 | cementační ocel          | 62 | 80 | 86 | 96  | 96  | 20 |
| 23678-20-062116 | cementační ocel          | 62 | 80 | 86 | 116 | 116 | 20 |
| 23678-20-062136 | cementační ocel          | 62 | 80 | 86 | 136 | 136 | 20 |
| 23678-20-062156 | cementační ocel          | 62 | 80 | 86 | 156 | 136 | 20 |
| 23678-20-062176 | cementační ocel          | 62 | 80 | 86 | 176 | 136 | 20 |
| 23678-20-062196 | cementační ocel          | 62 | 80 | 86 | 196 | 136 | 20 |
| 23678-20-062216 | cementační ocel          | 62 | 80 | 86 | 216 | 136 | 20 |
| 23678-20-062246 | cementační ocel          | 62 | 80 | 86 | 246 | 136 | 20 |
| 23678-20-109012 | bronz                    | 9  | 14 | 16 | 12  | 12  | 3  |
| 23678-20-109017 | bronz                    | 9  | 14 | 16 | 17  | 17  | 3  |

## Přehled zboží

| Objednací číslo | Materiál základní těleso | D  | D1 | D2 | L  | L1 | L2 |
|-----------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 23678-20-109022 | bronz                    | 9  | 14 | 16 | 22 | 22 | 3  |
| 23678-20-109027 | bronz                    | 9  | 14 | 16 | 27 | 20 | 3  |
| 23678-20-109036 | bronz                    | 9  | 14 | 16 | 36 | 20 | 3  |
| 23678-20-109046 | bronz                    | 9  | 14 | 16 | 46 | 20 | 3  |
| 23678-20-109056 | bronz                    | 9  | 14 | 16 | 56 | 20 | 3  |
| 23678-20-110012 | bronz                    | 10 | 14 | 16 | 12 | 12 | 3  |
| 23678-20-110017 | bronz                    | 10 | 14 | 16 | 17 | 17 | 3  |
| 23678-20-110022 | bronz                    | 10 | 14 | 16 | 22 | 22 | 3  |
| 23678-20-110027 | bronz                    | 10 | 14 | 16 | 27 | 20 | 3  |
| 23678-20-110036 | bronz                    | 10 | 14 | 16 | 36 | 20 | 3  |
| 23678-20-110046 | bronz                    | 10 | 14 | 16 | 46 | 20 | 3  |
| 23678-20-110056 | bronz                    | 10 | 14 | 16 | 56 | 20 | 3  |
| 23678-20-112017 | bronz                    | 12 | 18 | 23 | 17 | 17 | 6  |
| 23678-20-112022 | bronz                    | 12 | 18 | 23 | 22 | 22 | 6  |
| 23678-20-112027 | bronz                    | 12 | 18 | 23 | 27 | 27 | 6  |
| 23678-20-112036 | bronz                    | 12 | 18 | 23 | 36 | 24 | 6  |
| 23678-20-112046 | bronz                    | 12 | 18 | 23 | 46 | 24 | 6  |
| 23678-20-112056 | bronz                    | 12 | 18 | 23 | 56 | 24 | 6  |
| 23678-20-114017 | bronz                    | 14 | 20 | 25 | 17 | 17 | 6  |
| 23678-20-114022 | bronz                    | 14 | 20 | 25 | 22 | 22 | 6  |
| 23678-20-114027 | bronz                    | 14 | 20 | 25 | 27 | 27 | 6  |
| 23678-20-114036 | bronz                    | 14 | 20 | 25 | 36 | 28 | 6  |
| 23678-20-114046 | bronz                    | 14 | 20 | 25 | 46 | 28 | 6  |
| 23678-20-114056 | bronz                    | 14 | 20 | 25 | 56 | 28 | 6  |
| 23678-20-115017 | bronz                    | 15 | 20 | 25 | 17 | 17 | 6  |
| 23678-20-115022 | bronz                    | 15 | 20 | 25 | 22 | 22 | 6  |
| 23678-20-115027 | bronz                    | 15 | 20 | 25 | 27 | 27 | 6  |
| 23678-20-115036 | bronz                    | 15 | 20 | 25 | 36 | 28 | 6  |
| 23678-20-115046 | bronz                    | 15 | 20 | 25 | 46 | 28 | 6  |
| 23678-20-115056 | bronz                    | 15 | 20 | 25 | 56 | 28 | 6  |
| 23678-20-116022 | bronz                    | 16 | 22 | 27 | 22 | 22 | 6  |
| 23678-20-116027 | bronz                    | 16 | 22 | 27 | 27 | 27 | 6  |
| 23678-20-116036 | bronz                    | 16 | 22 | 27 | 36 | 27 | 6  |
| 23678-20-116046 | bronz                    | 16 | 22 | 27 | 46 | 27 | 6  |
| 23678-20-116056 | bronz                    | 16 | 22 | 27 | 56 | 27 | 6  |
| 23678-20-118017 | bronz                    | 18 | 26 | 31 | 17 | 17 | 6  |
| 23678-20-118022 | bronz                    | 18 | 26 | 31 | 22 | 22 | 6  |
| 23678-20-118027 | bronz                    | 18 | 26 | 31 | 27 | 27 | 6  |
| 23678-20-118036 | bronz                    | 18 | 26 | 31 | 36 | 36 | 6  |
| 23678-20-118046 | bronz                    | 18 | 26 | 31 | 46 | 40 | 6  |
| 23678-20-118056 | bronz                    | 18 | 26 | 31 | 56 | 40 | 6  |
| 23678-20-118066 | bronz                    | 18 | 26 | 31 | 66 | 40 | 6  |
| 23678-20-118076 | bronz                    | 18 | 26 | 31 | 76 | 40 | 6  |
| 23678-20-120017 | bronz                    | 20 | 26 | 31 | 17 | 17 | 6  |
| 23678-20-120022 | bronz                    | 20 | 26 | 31 | 22 | 22 | 6  |
| 23678-20-120027 | bronz                    | 20 | 26 | 31 | 27 | 27 | 6  |
| 23678-20-120036 | bronz                    | 20 | 26 | 31 | 36 | 36 | 6  |
| 23678-20-120046 | bronz                    | 20 | 26 | 31 | 46 | 40 | 6  |
| 23678-20-120056 | bronz                    | 20 | 26 | 31 | 56 | 40 | 6  |
| 23678-20-120066 | bronz                    | 20 | 26 | 31 | 66 | 40 | 6  |
| 23678-20-120076 | bronz                    | 20 | 26 | 31 | 76 | 40 | 6  |
| 23678-20-122022 | bronz                    | 22 | 30 | 35 | 22 | 22 | 6  |
| 23678-20-122027 | bronz                    | 22 | 30 | 35 | 27 | 27 | 6  |
| 23678-20-122036 | bronz                    | 22 | 30 | 35 | 36 | 36 | 6  |
| 23678-20-122046 | bronz                    | 22 | 30 | 35 | 46 | 36 | 6  |
| 23678-20-122056 | bronz                    | 22 | 30 | 35 | 56 | 36 | 6  |
| 23678-20-122066 | bronz                    | 22 | 30 | 35 | 66 | 36 | 6  |
| 23678-20-122076 | bronz                    | 22 | 30 | 35 | 76 | 36 | 6  |
| 23678-20-122086 | bronz                    | 22 | 30 | 35 | 86 | 36 | 6  |
| 23678-20-122096 | bronz                    | 22 | 30 | 35 | 96 | 36 | 6  |
| 23678-20-124022 | bronz                    | 24 | 30 | 35 | 22 | 22 | 6  |
| 23678-20-124027 | bronz                    | 24 | 30 | 35 | 27 | 27 | 6  |
| 23678-20-124036 | bronz                    | 24 | 30 | 35 | 36 | 36 | 6  |
| 23678-20-124046 | bronz                    | 24 | 30 | 35 | 46 | 36 | 6  |

## Přehled zboží

| Objednací číslo | Materiál základní těleso | D  | D1 | D2 | L   | L1 | L2 |
|-----------------|--------------------------|----|----|----|-----|----|----|
| 23678-20-124056 | bronz                    | 24 | 30 | 35 | 56  | 36 | 6  |
| 23678-20-124066 | bronz                    | 24 | 30 | 35 | 66  | 36 | 6  |
| 23678-20-124076 | bronz                    | 24 | 30 | 35 | 76  | 36 | 6  |
| 23678-20-124086 | bronz                    | 24 | 30 | 35 | 86  | 36 | 6  |
| 23678-20-124096 | bronz                    | 24 | 30 | 35 | 96  | 36 | 6  |
| 23678-20-130027 | bronz                    | 30 | 42 | 47 | 27  | 54 | 6  |
| 23678-20-130036 | bronz                    | 30 | 42 | 47 | 36  | 27 | 6  |
| 23678-20-130046 | bronz                    | 30 | 42 | 47 | 46  | 36 | 6  |
| 23678-20-130056 | bronz                    | 30 | 42 | 47 | 56  | 46 | 6  |
| 23678-20-130066 | bronz                    | 30 | 42 | 47 | 66  | 56 | 6  |
| 23678-20-130076 | bronz                    | 30 | 42 | 47 | 76  | 54 | 6  |
| 23678-20-130086 | bronz                    | 30 | 42 | 47 | 86  | 54 | 6  |
| 23678-20-130096 | bronz                    | 30 | 42 | 47 | 96  | 54 | 6  |
| 23678-20-130116 | bronz                    | 30 | 42 | 47 | 116 | 54 | 6  |
| 23678-20-132027 | bronz                    | 32 | 42 | 47 | 27  | 54 | 6  |
| 23678-20-132036 | bronz                    | 32 | 42 | 47 | 36  | 27 | 6  |
| 23678-20-132046 | bronz                    | 32 | 42 | 47 | 46  | 36 | 6  |
| 23678-20-132056 | bronz                    | 32 | 42 | 47 | 56  | 46 | 6  |
| 23678-20-132066 | bronz                    | 32 | 42 | 47 | 66  | 56 | 6  |
| 23678-20-132076 | bronz                    | 32 | 42 | 47 | 76  | 54 | 6  |
| 23678-20-132086 | bronz                    | 32 | 42 | 47 | 86  | 54 | 6  |
| 23678-20-132096 | bronz                    | 32 | 42 | 47 | 96  | 54 | 6  |
| 23678-20-132116 | bronz                    | 32 | 42 | 47 | 116 | 54 | 6  |
| 23678-20-140046 | bronz                    | 40 | 54 | 60 | 46  | 76 | 10 |
| 23678-20-140056 | bronz                    | 40 | 54 | 60 | 56  | 76 | 10 |
| 23678-20-140066 | bronz                    | 40 | 54 | 60 | 66  | 46 | 10 |
| 23678-20-140076 | bronz                    | 40 | 54 | 60 | 76  | 56 | 10 |
| 23678-20-140086 | bronz                    | 40 | 54 | 60 | 86  | 66 | 10 |
| 23678-20-140096 | bronz                    | 40 | 54 | 60 | 96  | 76 | 10 |
| 23678-20-140116 | bronz                    | 40 | 54 | 60 | 116 | 76 | 10 |
| 23678-20-140136 | bronz                    | 40 | 54 | 60 | 136 | 76 | 10 |
| 23678-20-142046 | bronz                    | 42 | 54 | 60 | 46  | 76 | 10 |
| 23678-20-142056 | bronz                    | 42 | 54 | 60 | 56  | 76 | 10 |
| 23678-20-142066 | bronz                    | 42 | 54 | 60 | 66  | 46 | 10 |
| 23678-20-142076 | bronz                    | 42 | 54 | 60 | 76  | 56 | 10 |
| 23678-20-142086 | bronz                    | 42 | 54 | 60 | 86  | 66 | 10 |
| 23678-20-142096 | bronz                    | 42 | 54 | 60 | 96  | 76 | 10 |
| 23678-20-142116 | bronz                    | 42 | 54 | 60 | 116 | 76 | 10 |
| 23678-20-142136 | bronz                    | 42 | 54 | 60 | 136 | 76 | 10 |