

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制。


规格：
伸缩式夹紧装置和固定组件经过黑色氧化处理。
亮色轴。

提示：
工件稳定器的长度可以无极调节。借助夹持机构可以抵抗拉力和压力，
牢固地夹紧轴。

工件稳定器由一个带有两个固定组件的伸缩夹紧装置和两个 B 形半球结构的
夹紧球组成，适用于系统尺寸 25 或系统尺寸 50。

根据要求：
带夹紧球的固定装置。

图纸



商品概述

订货号	尺寸	L min.	L max.	重量 kg
02400-255305	25	255	305	2.03
02400-355505	25	355	505	2.58
02400-50350450	50	350	450	6.7
02400-50450650	50	450	650	7.7

