



产品说明

产品描述：

用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回，因此可以改变锁紧位置。凹槽确保手柄保持在此位置，柱塞顶销保持缩回状态。

材料：

手柄 1.0503。

套管 1.0403。

柱塞顶销采用易切削钢。

压力弹簧 1.4310。

规格：

套管和手柄黑色氧化。

柱塞顶销硬化，经打磨和黑色氧化。

压力弹簧亮色。

提示：

如果凸轮旋柄柱塞是焊接的，应该粘焊套筒，以免弹簧因高温而热损坏。

优点：

手柄旋转 180° 即可将柱塞顶销缩回。

光滑的套管，可通过定位套连接。


根据要求：

特殊类型。

附件：

定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。

图纸



商品概述

订货号	类型	D	D1	L	L1	B	B1	H	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03099-10-080410	E	4	10	38,5	25	9	3	6	1	8	14
03099-10-080510	E	5	10	38,5	25	9	3	6	1,3	8	14
03099-10-080610	E	6	10	38,5	25	9	3	6	1,8	8	14
03099-10-080512	E	5	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,3	8	14
03099-10-080612	E	6	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,8	8	14
03099-10-080812	E	8	12	47,4	30	10,8	3,6	8	2,3	8	14
03099-10-080616	E	6	16	61,2	40	14,4	4,8	10	1,8	15	35
03099-10-080816	E	8	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,3	15	35
03099-10-081016	E	10	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,8	15	35
03099-10-080820	E	8	20	71	50	18	6	12	2,3	20	60
03099-10-081020	E	10	20	71	50	18	6	12	2,8	20	60
03099-10-081220	E	12	20	71	50	18	6	12	3	20	60