



## 产品说明

### 材料：

铝制手轮。  
圆柱形手柄和黑色热塑性轮毂盖。  
钢制圆柱形手柄轴经氧化处理。  
埋头螺栓 ISO 4027，钢制，强度等级 45 H，黑色。

### 规格：

黑色或银色的粉末涂层。

### 提示：

轮辋的径跳和端跳  $\leq 0.4$  mm。

### 装配：

轮毂盖并未安装。  
手轮可通过十字销钉或者通过一个圆柱头螺栓 DIN 6912 和一个垫圈 07375 轴向通过键槽连接固定在轴上面。  
如果是带横孔的规格，则要通过旋入的埋头螺栓 ISO 4027 进行固定。

### 供货范围：


铝制手轮。  
轮毂盖。  
可折叠的圆柱形手柄。  
埋头螺栓 ISO 4027 (带横孔的规格)。

### 附件：


07375 沉孔垫圈。  
07161 短头内六角螺栓 DIN 6912。

### 图纸提示：


1) 十字孔相对于键槽偏移  $90^\circ$  的位置



图纸



DIN 6885-1



商品概述

订货号	主体颜色	类型	形状类型	A	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H	L	L1	L2	L3	T
06278-02-10010103	黑色	C	带开槽的定位孔	33	3	100	10	28	16	M5	16	17,4	92,5	17	47,5	45	11,4
06278-02-10012104	黑色	C	带开槽的定位孔	33	4	100	12	28	16	M5	16	17,4	92,5	17	47,5	45	13,8
06278-02-12512104	黑色	C	带开槽的定位孔	42	4	125	12	31	19,9	M6	20	18,3	105,5	18	56,5	49	13,8
06278-02-12514105	黑色	C	带开槽的定位孔	42	5	125	14	31	19,9	M6	20	18,3	105,5	18	56,5	49	16,3
06278-02-10010203	银色	C	带开槽的定位孔	33	3	100	10	28	16	M5	16	17,4	92,5	17	47,5	45	11,4
06278-02-10012204	银色	C	带开槽的定位孔	33	4	100	12	28	16	M5	16	17,4	92,5	17	47,5	45	13,8
06278-02-12512204	银色	C	带开槽的定位孔	42	4	125	12	31	19,9	M6	20	18,3	105,5	18	56,5	49	13,8
06278-02-12514205	银色	C	带开槽的定位孔	42	5	125	14	31	19,9	M6	20	18,3	105,5	18	56,5	49	16,3